

RIDGID
 Peddinghaus

Parallel-Schraubstock „Matador“ mit Drehplatte, Backenbreite: 100mm

Bestelldaten

Bestellnummer	967180 100
GTIN	2050002047532
Artikelklasse	93R

Beschreibung
Ausführung:

- **Ganz aus Stahl gesenkgeschmiedet – garantiert unzerbrechlich.**
- **Nach vorne öffnend mit zweigängigem Trapezgewinde.**
- **Gegen Verschmutzung geschützte Spindel.**
- **Gefräste, oberflächengehärtete Spannbacken.**
- **Gehärtete nachstellbare Führung.**
- **Maßskala für schnelle Voreinstellung.**
- **Große gehärtete Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten.**

Mit Drehplatte; drehbar um 360° und durch Klemmmechanismus in jeder Stellung zu arretieren.

Lieferumfang:

Inklusive Befestigungsmaterial zur Montage auf der Arbeitsplatte.

Sonderzubehör:

Zusatzbacken Nr. 967210; 967215; 967220; 967225, **ab Gr. 120 mm.**

Spannweite: 125 mm

Spanntiefe: 65 mm

Technische Beschreibung

Material	Stahl gesenkgeschmiedet
Öffnungsrichtung	nach vorne öffnend

Spanntiefe	65 mm
Spannweite	125 mm
Backenbreite	100 mm
Serie	Matador Multiplus
Produktart	Parallel-Schraubstock

Zubehör

Magnet-Schraubstockbacken-Paar Polyurethan, geriffelt Backenbreite 100 mm	967728 100
Magnet-Schraubstockbacken-Paar Filz, glatt Backenbreite 100 mm	967726 100
Magnet-Schraubstockbacken-Paar Alu, glatt, Standard Backenbreite 100 mm	967721 100
Schraubstock-Untersetzplatte, Bambus Größe 300X250	967328 300X250
Leichtmetall-Schraubstockbacken-Paar mit Klemmfedern Backenbreite 100 mm	967711 100
Magnet-Schraubstockbacken-Paar Alu, profiliert Backenbreite 100 mm	967722 100
Schraubstock-Untersetzplatte	967330
Magnet-Schraubstockbacken-Paar Gummi, glatt Backenbreite 100 mm	967727 100
Magnet-Schraubstockbacken-Paar Polyurethan, Prisma Backenbreite 100 mm	967729 100
Magnet-Schraubstockbacken-Paar Alu, Prisma Backenbreite 100 mm	967723 100
Magnet-Schraubstockbacken-Paar Alu / Fiberauflage, glatt Backenbreite 100 mm	967724 100
Drehplatte einzeln passend für Schraubstock Gr. 100	967200 100
Parallel-Schraubstock „Matador“ Backenbreite 100/1 mm	967170 100/1
Schraube mit Scheibe 8X50/3	967002 8X50/3
Drehplatte einzeln passend für Schraubstock Gr. 100/1	967200 100/1

Schraube mit Scheibe 8X65/2

967002 8X65/2