

HOLEX**Armario ropero con cubierta inclinada para separación blanco-negro, con zócalo y cierre de falleba de seguridad, Número de departamentos: 4****Datos de pedido**

Número de pedido	949712 4
GTIN	4062406082512
Clase de artículo	92S

Descripción**NOTA: Es posible seleccionar el color****Ejecución:**

Armario ropero con extra amplio dividido para la separación blanco-negro. La pared intermedia en un compartimento sirve para la separación higiénica entre la ropa de calle y de trabajo. Las dos puertas plegables de cierre opuesto se pueden bloquear de forma centralizada mediante una cerradura. Ejecución del armario ropero según la descripción en el n.º 949620.

Con cierre de falleba, se puede cerrar por candado hasta tam. 40 (no incluido en el volumen de suministro).

Norma:**DIN 4547****Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo**. No son posibles pinturas especiales.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Selección del color: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Altura delante: 1800 mm

Altura detrás: 2000 mm
 Anchura: 1190 mm
 Profundidad: 500 mm
 Anchura útil por departamento: 2 × 240 mm
 Profundidad útil por departamento: 465 mm

Descripción técnica

Peso	83 kg
Profundidad de estante	465 mm
Profundidad	500 mm
Altura delante	1800 mm
Altura útil por departamento ropa	1260 mm
Altura útil por percha con cubierta inclinada	360 - 530 mm
Altura detrás	2000 mm
Anchura útil por departamento	2 × 240 mm
Anchura estante	220 mm
Anchura	1190 mm
Profundidad útil por departamento	465 mm
Grosor material	0,8 mm
Ángulo de apertura de la puerta	110 grados
Selección del color	RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Tipo de producto	Armario ropero

Accesorios

Kleiderbügel pieza 1	949775 1
Candado galvanizado bloqueo diferente Tipo 40	085822 40
Zusätzlicher Schuhboden Anchura división 300 mm	949760 300
Schuhschale aus Kunststoff Unidad 1	949761 1
Kleiderbügel pieza 10	949775 10

Cerradura de cilindro de precisión con arco alto bloqueo
diferente Ø de carcasa 40 mm

085875 40

Spiegel pieza 1

949770 1