



Plato de torno con barra de cuña ROTA-S 2.0 con cono corto y mordazas base y mordazas intercambiables duras, DIN 702-3, Tipo / Alojamiento cono corto: 200/5



Datos de pedido

Número de pedido	313137 200/5
GTIN	2050001928887
Clase de artículo	33U

Descripción

Ejecución:

- Precisión máxima de concentricidad y en el cambio.
- Larga vida útil junto con la máxima precisión.
- Sistema modular de casquillos de protección.
- Tiempos de equipamiento extremadamente reducidos.
- Cuerpo del plato templado por cementación hasta \varnothing 315 mm.
- Perforación pasante grande (¡medida E!).
- Espiga de seguridad para la máxima seguridad en el manejo.
- Mordazas de base compatibles con los platos del sistema „F” y del sistema „Duro”.
- Sujeción flexible de piezas de trabajo pequeñas y grandes.
- Sujeción altamente precisa de \varnothing interiores mínimos.

Aplicación:

Para cabezales de husillo DIN 55027 con espárragos y tuercas con collar. El plato de torno se asienta en el cabezal del husillo siempre directamente, sin brida intermedia.

Norma:

DIN 702-3.

Material:

Totalmente de acero, por lo que es adecuado para velocidades de rotación elevadas (ver tabla).

Suministro:

1 llave de apriete de seguridad y 1 juego de tornillos de fijación.

Incluye 1 juego de mordazas de base y mordazas intercambiables duras.

Partes opcionales:

Mordazas de recambio y adicionales ver n.º 313200 – 313350.

Descripción técnica

Tipo	200
Carrera de sujeción por mordaza S	7 mm
Gama de sujeción con bocas intercambiables exteriores	8 - 208 mm
Paso E	52 mm
Asiento cónico corto	5
Velocidad de giro máxima	4800 min ⁻¹
Peso	18,6 kg
Ø exterior A	206 mm
Gama de sujeción con bocas intercambiables interiores	72 - 224 mm
Tamaño de los espárragos	M10
Cantidad de espárragos	4
Ø cono de centrado B	82,575 mm
Llave de hexágono interior K	12 mm
Serie	ROTA-S plus
Norma	DIN 702-3
Código de colores para accesorios	Plato de torno Schunk con barra de cuña y mordazas
Tipo de producto	Plato de barra de cuña

Accesorios

Juego de bocas intercambiables duras, 3 piezas Para tipo de plato 200

313250 200

Juego bocas de base 3 piezas,dentado inclinado Para tipo de plato 200	313205 200
Juego bocas de base 3 piezas,dentado recto Para tipo de plato 200	313207 200
Juego bocas de base 3 piezas,dentado inclinado Para tipo de plato 200	313200 200
Juego de bocas intercambiables duras, 3 piezas Para tipo de plato 200	313210 200