

Surtido de accesorios de taller, Cantidad de herramientas: 9**Datos de pedido**

Número de pedido	954986 9
GTIN	2050002005112
Clase de artículo	91A

Descripción**Ejecución:**

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 954986: 1 ud.

Linterna LED GARANT n.º 081505 tam. 125: 1 ud.

Prensor de garras n.º 081610 tam. 500: 1 ud.

Espejo de control telescópico HOLEX n.º 081630 tam. 30: 1 ud.

Marcador permanente EDDING n.º 085130 tam. R: 1 ud.

Gafas protectoras UVEX n.º 096515 tam. CLEAR: 1 ud.

Pinzas romas HOLEX n.º 727550 tam. AM: 1 ud.

Juego de cuchillas cortantes rompibles n.º 845010 tam. 10: 1 ud.

Cúter universal GARANT n.º 845020: 1 ud.

Lámpara de inspección telescópica n.º 081665: 1 ud.

Grado de llenado de un cajón en G: 10x24

Anchura: 250 mm

Profundidad: 600 mm

Anchura en G: 10

Profundidad en G: 24

Descripción técnica

Anchura	250 mm
---------	--------

Cantidad de herramientas	9
Profundidad	600 mm
Profundidad en G	24
Anchura en G	10
Ejecución	con surtido de herramientas
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm
Grado de llenado de un cajón en G	10×24
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Pinzas romas, punta de 3 mm de anchura, 145 mm, forma 40 Material AM	727550 AM
Linterna LEDcon pilas Tipo 125 mm	081505 125
Marcador permanente Color letra R	085130 R
Lámpara de inspección telescópica	081665
Gafas protectoras cómodasuvex i-vo Matiz lunas CLEAR	096515 CLEAR
Linterna LEDcon pilas Tipo 130 mm	081505 130
Juego de 10 piezas cuchillas cortantes rompibles, 18 mm "experience" Cantidad 10	845010 10
Cúter universal con mango de 2 componentescon 3 cuchillas, 18 mm	845020
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 954986	952001 954986
Espejo de control telescópico Dimensiones del espejo 30 mm	081630 30
Pinza de garras Longitud 500 mm	081610 500