

Garant

Estantería de ampliación cargas pesadas con 1 bastidor, soporte con estante 100 % extraíble, Profundidad útil 1350 mm, Altura: 2000mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	993411 2000
GTIN	4062406097981
Clase de artículo	91W

Descripción**Ejecución:**

Los bastidores verticales de perfil en C 100 mm de ancho están equipados con **3 o 4 estantes de extensión total** (extensión del 100 %). Perforación de enganche a intervalos de 50 mm. **Con barra de cierre (bloqueo de extensión individual)**, estante de cabeza y pared trasera (de 4 piezas).

Lacado:

Bastidor, panel posterior gris claro RAL7035, estante extraíbles antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

- **Por motivos de seguridad, la estantería se ha de anclar al suelo por las placas de base con material de fijación adecuados.**
- **Las estanterías se pueden recubrir con las paredes laterales n.º 993260; 993270, juegos de puertas batientes n.º 993321; 993331 y cierres corredizos eléctricos n.º 993310 – 993316.**
- **En caso de máximo aprovechamiento de una estantería básica + 1 estantería de ampliación resulta las siguientes cargas en el estante: carga puntual 2500 kg, presión superficial 10 kg/cm², carga superficial por m² 3290 kg/m².**

- Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descripción técnica

Carga por módulo (módulo independiente)	4000 kg
Capacidad de carga estante de cabeza	500 kg
Número de estantes 100 % extraíbles	3
Capacidad de carga estante extraíble	1000 kg
Altura útil estante extraíble	35 mm
Altura	2000 mm
Altura útil	1890 mm
Grosor material	2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	1000 kg
Capacidad de carga carcasa de armario interior	4000 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	50 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	Profundidad útil 1350 mm
Anchura	1020 mm
Profundidad	1370 mm
Anchura útil	920 mm
Profundidad útil	1350 mm
Anchura útil estante extraíble	830 mm
Profundidad útil estante extraíble	1200 mm
Almacenamiento de palés	Almacenamiento longitudinal de palés
Tipo de producto	Estantería para cargas pesadas

