


Garant**Adaptador Cabezal portafilos / pinza portapieza ER, Ø de mandril d1: 27mm****Datos de pedido**

Número de pedido	301113 27
GTIN	4062406099046
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

Perforación, superficie de contacto en el tope y juego de pinzas portapiezas ER rectificadas, cuerpo repasado en el torno fuertemente por fuera, lo que proporciona las mejores propiedades de concentricidad y equilibrado. Para un alcance lo más corto posible con tuerca de apriete interior (se puede elegir el uso con disco de obturación). Tornillo de apriete perforado para refrigeración interior.

Aplicación:

Solución muy flexible y económica, hace de cualquier mandrino portafresas un asiento de pinzas portapiezas.

Suministro:

Incluye tuerca de apriete ER (interna), tornillo de apriete.

Partes opcionales:

Discos de obturación n.º 309630; 309635.

Nota:

Tuerca de apriete adecuada n.º 309621.

Descripción técnica

Longitud total L	94 mm
Ø exterior D	60 mm
Para pinzas de sujeción ER	32
Norma	DIN 6357

Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte para pinzas de sujeción

Accesorios

Disco de obturación para tuerca de apriete ER Ø de sujeción d 7 mm	309635 7
Disco de obturación para tuerca de apriete ER Ø de sujeción d SATZ mm	309635 SATZ
Disco de obturación para tuerca de apriete ER Ø de sujeción d 17 mm	309635 17
Disco de obturación para tuerca de apriete ER Ø de sujeción d 19 mm	309635 19
Disco de obturación para tuerca de apriete ER Ø de sujeción d 14 mm	309635 14
Disco de obturación para tuerca de apriete ER Ø de sujeción d 20 mm	309635 20
Disco de obturación para tuerca de apriete ER Ø de sujeción d 3 mm	309635 3
Disco de obturación para tuerca de apriete ER Ø de sujeción d 5 mm	309635 5
Disco de obturación para tuerca de apriete ER Ø de sujeción d 4 mm	309635 4
Disco de obturación para tuerca de apriete ER Ø de sujeción d 15 mm	309635 15
Disco de obturación para tuerca de apriete ER Ø de sujeción d 16 mm	309635 16
Disco de obturación para tuerca de apriete ER Ø de sujeción d 12 mm	309635 12
Disco de obturación para tuerca de apriete ER Ø de sujeción d 10 mm	309635 10
	309635 11

Disco de obturación para tuerca de apriete ER Ø de
sujeción d 11 mm

Disco de obturación para tuerca de apriete ER Ø de
sujeción d 18 mm

309635 18

Disco de obturación para tuerca de apriete ER Ø de
sujeción d 13 mm

309635 13

Disco de obturación para tuerca de apriete ER Ø de
sujeción d 6 mm

309635 6

Disco de obturación para tuerca de apriete ER Ø de
sujeción d 9 mm

309635 9

Disco de obturación para tuerca de apriete ER Ø de
sujeción d 8 mm

309635 8