

**Garant****Mandrino portafresas con taladro para conducto de refrigeración, forma ADB, BT 40 A = 100, Ø de mandril d1: 16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	303025 16
GTIN	4062406100582
Clase de artículo	31A

**Descripción****Ejecución:**

Mango cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el collar. Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha). Calidad de equilibrado G2,5 / 25 000 rpm. Forma ADB.

Con **4** canales de refrigeración.

- **Forma cilíndrica.**
- **Con perforación Ballufchip.**
- **Superficie de apoyo del collar ampliada.**

**Suministro:**

Incluye tornillo de apriete de fresas.

**Partes opcionales:**

Tirante (AB) n.º 308760 – 308802. Llave especial n.º 309840.

**Descripción técnica**

Ø de mandril d <sub>1</sub>	16 mm
Ø exterior D	38 mm
Llave especial adecuada n.º 309840	16
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	16
Longitud de voladizo medida A	100 mm

Ø de sujeción D <sub>1</sub>	16 mm
Adaptador	BT 40 A = 100
Norma	DIN 6357
Norma asiento	JIS B6339
Norma asiento	ISO 7388-2
Forma	ADB
Perforación para conducto de refrigeración	No se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 5 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Mandrino portafresas

## Accesorios

Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308785 40
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308760 40
Perno de apriete Hurco 45° con perforación de 4 mm y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308801 40
Perno de apriete Hurco 45° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308802 40
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308765 40
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308790 40
Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308820 40
Perno de apriete Hurco 90° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308806 40

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308795 40

Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40

308830 40