

Garant**Casquillo intermedio, SK 40, Cono inclinado SK / SK1: 40/40****Datos de pedido**

Número de pedido	301272 40/40
GTIN	4062406105105
Clase de artículo	31A

Descripción**Suministro:**

Con tornillo de unión incorporado para alojamientos para herramientas según ISO 7388-1.
(antigua DIN 69871)

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	100 mm
Ø exterior D	63 mm
Adaptador	SK 40
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 a 15 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 5 µm
Tipo de producto	Casquillo intermedio

Accesorios

TiranteMori-Seiki, junta tórica, forma A (L1 = 29 mm) Adecuado para cono de gran inclinación 40	308630 40
Llave de apriete ERRanura de 1/2 pulgada Para portapinzas de sujeción ER 40	309700 40
Tirantejunta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308610 40
Tirantejunta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40	308620 40
TiranteMori-Seiki, junta tórica, forma A (L1 = 26 mm) Adecuado para cono de gran inclinación 40	308625 40
Tirante, 18CrNiMo7Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40	308605 40
Perno de apriete 45°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308760 40
Tirantejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308660 40
Llave de apriete para pernos de aprieteDIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308820 40
Tirantejunta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40	308650 40
Tirante, 18CrNiMo7junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40	308615 40
Perno de apriete Hurco 45° con perforación de 4 mm y ajustejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308801 40
TiranteMazak, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 40M	308670 40M
Perno de apriete 90°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308790 40
Llave de apriete para pernos de aprieteISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308830 40
Tirantejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308635 40
	308765 40

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

Perno de apriete Hurco 45° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308802 40

Perno de apriete Hurco 90° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308806 40

Tirante Forma B Adecuado para cono de gran inclinación 40

308640 40

Llave dinamométrica con carraca reversible Par máximo 200 Nm

656050 200

Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308785 40

Llave de apriete ER Para portapinzas de sujeción ER 40

309680 40

Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de gran inclinación 40

308740 40

Tirante especial, sin rosca interior junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308700 40

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308795 40