

Garant**Portaherramientas para fresas de enroscar con rosca, SK 50, Rosca M × Longitud L1: M16X100****Datos de pedido**

Número de pedido	301304 M16X100
GTIN	4062406105624
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

Forma constructiva cónica.

Aplicación:

Para el asiento de fresas con rosca.

Partes opcionales:

Tirante (PA) n.º 308600 – 308806. Llave de apriete de AB n.º 308820 – 308835.

Descripción técnica

L ₂	10 mm
Ø de perforación D ₁ tolerancia IT6	17 mm
Longitud útil L ₁	100 mm
Longitud de voladizo medida A	119 mm
Ø D ₂	29 mm
Rosca M	M16 X 100
Ø exterior D	36 mm
Adaptador	SK 50
Norma asiento	ISO 7388-1

Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Conos para fresa con rosca

Accesorios

Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50	308830 50
Tirante junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308660 50
Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308620 50
Tirante, 18CrNiMo7 junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308615 50
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308790 50
Tirante junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308650 50
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308760 50
Tirante Forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50	308640 50
Llave dinamométrica con carraca reversible Par máximo 200 Nm	656050 200
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308795 50
Tirante Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50	308600 50
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308785 50
Tirante junta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50	308610 50

Tirante especial, sin rosca interior junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308720 50
Tirante, 18CrNiMo7Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50	308605 50
Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de gran inclinación 50	308740 50
Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50	308820 50
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308765 50