

Garant**Portaherramientas para fresas de enroscar con rosca, SK 50, Rosca M × Longitud L1: M10X50****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 301304 M10X50 |
| GTIN | 4062406105556 |
| Clase de artículo | 31A |

Descripción**Ejecución:**

Forma constructiva cónica.

Aplicación:

Para el asiento de fresas con rosca.

Partes opcionales:

Tirante (PA) n.º 308600 – 308806. Llave de apriete de AB n.º 308820 – 308835.

Descripción técnica

| | |
|--|------------|
| Longitud de voladizo medida A | 69 mm |
| Rosca M | M10X50 |
| Ø D ₂ | 18 mm |
| L ₂ | 5 mm |
| Ø exterior D | 23 mm |
| Longitud útil L ₁ | 50 mm |
| Ø de perforación D ₁ tolerancia IT6 | 10,5 mm |
| Adaptador | SK 50 |
| Norma asiento | ISO 7388-1 |

| | |
|---|----------------------------|
| Forma | ADB |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm |
| Precisión de concentricidad | ≤ 3 μm |
| Estrategia de arranque de virutas | HSC |
| Tipo de producto | Conos para fresa con rosca |

Accesorios

| | |
|---|------------|
| Tirantejunta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50 | 308650 50 |
| Perno de apriete 45°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50 | 308765 50 |
| Tirante, 18CrNiMo7junta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50 | 308615 50 |
| Tirantejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50 | 308660 50 |
| Perno de apriete 60°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50 | 308785 50 |
| Llave de apriete para pernos de aprieteISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50 | 308830 50 |
| Llave de apriete para pernos de aprieteDIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50 | 308820 50 |
| Llave dinamométricacon carraca reversible Par máximo 200 Nm | 656050 200 |
| Perno de apriete 90°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50 | 308795 50 |
| Perno de apriete 45°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50 | 308760 50 |
| Perno de apriete 90°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50 | 308790 50 |
| Tirante especial, sin rosca interiorjunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50 | 308720 50 |

| | |
|---|-----------|
| Tirantejunta tórica, forma B Adecuado para cono de gran inclinación 50 | 308620 50 |
| Tirantejunta tórica, forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50 | 308610 50 |
| Tirante, 18CrNiMo7Forma A Adecuado para cono de gran inclinación 50 | 308605 50 |
| Tirante especial con rosca interior Adecuado para cono de gran inclinación 50 | 308740 50 |
| TiranteForma A Adecuado para cono de gran inclinación 50 | 308600 50 |
| TiranteForma B Adecuado para cono de gran inclinación 50 | 308640 50 |