

**Garant****Portaherramientas para fresas de enroscar con rosca, BT 50, Rosca M ×  
Longitud L1: M16X50****Datos de pedido**

Número de pedido	303141 M16X50
GTIN	4062406106195
Clase de artículo	31A

**Descripción****Ejecución:**

Todos los mangos repasados en el torno fuertemente.

**Aplicación:**

Para el asiento de fresas con rosca.

**Partes opcionales:**

Tirante (AB) n.º 308760 – 308802.

Estrategia de arranque de virutas: HSC

Longitud de voladizo medida A: 88 mm

Ø de perforación D<sub>1</sub> tolerancia IT6: 17 mm

Ø D<sub>2</sub>: 29 mm

Ø exterior D: 29 mm

Longitud útil L<sub>1</sub>: 50 mm

L<sub>2</sub>: 10 mm

**Descripción técnica**

L <sub>2</sub>	10 mm
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Longitud útil L <sub>1</sub>	50 mm
Longitud de voladizo medida A	88 mm
Ø de perforación D <sub>1</sub> tolerancia IT6	17 mm

Rosca M	M16×50
Ø exterior D	29 mm
Adaptador	BT 50
Norma asiento	JIS B6339
Norma asiento	ISO 7388-2
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Conos para fresa con rosca

## Accesorios

Juego de par de apriete para pernos de apriete según DIN 69872 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50	308810 50
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308780 50
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308760 50
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308765 50
Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50	308830 50
Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 50	308820 50
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308785 50
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 50	308790 50
	308812 50

Juego de par de apriete para Perno de apriete según  
ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran  
inclinación 50

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de  
gran inclinación 50

308795 50