



Fijador de roscas, 50 ml, Denominación del fabricante: 70-14



Datos de pedido

Número de pedido	083313 70-14
GTIN	8029822057056
Clase de artículo	08G

Descripción

Ejecución:

El empleo de fijadores de roscas evita que las uniones atornilladas se aflojen y se suelten involuntariamente. Los adhesivos anaeróbicos de un componente son apropiados para todos los tipos y formas de rosca. Los atornillados se hermetizan. Se evita de forma segura el agarrotamiento.

Aplicación:

Resistencia baja – Separación posible con herramientas normales.

Resistencia media – Separación posible con herramientas normales.

Altamente resistente – La separación sólo es posible con herramientas especiales o calentamiento (>150 °C). Alta resistencia, para uniones roscadas pequeñas hasta M5 o para aseguramiento posterior de uniones atornilladas.

Nota:

Antes de aplicar el fijador de roscas, limpiar las roscas con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392. Manejo rápido y sencillo para frascos de 50 ml con el n.º 083344 tam.50.

Descripción técnica

Para tamaño de rosca M hasta	M5
------------------------------	----

Quality Dress	70-14
Identificación de sustancia peligrosa	GHS07: Signo de exclamación
Par inicial de arranque mínimo	10 - 25 Nm
Base química	Metacrilato
Punto de inflamación	100 °C
adecuado para ámbito de aplicación	Fijador de roscas
adecuado para ámbito de aplicación	uniones atornilladas premontadas
Propiedad	tixotrópico
Propiedad	estanco
Propiedad	efecto capilar elevado
Propiedad	resistente a las vibraciones
Propiedad	evita que se agarrote
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 150 °C
intersticio máximo	0,07 mm
Forma	líquido
Temperatura de almacenamiento	20 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación	12 mes
Color	verde
Capacidad	50 ml
adecuado para material	Metal
Resistencia funcional según	2 - 3 h
Resistencia manual al cabo de	10 - 20 min
Viscosidad dinámica	10 - 20 mPas
Desmontaje	pesado
Clase de resistencia	altamente resistente
Densidad	1,1 g/cm ³
Atributo del nombre de producto	50 ml
Tipo de producto	Fijador de roscas

Accesorios

Aerosol limpiador y desengrasante Número de producto del fabricante 7061

083391 7061

Bomba peristáltica manual con juego de agujas dosificadoras Aptitud para el tamaño de envase 50 ml

083344 50

Aerosol limpiador y desengrasante Número de producto del fabricante 7063

083392 7063