



Fijador de roscas, 250 ml, Denominación del fabricante: 55-03



Datos de pedido

Número de pedido	083314 55-03
GTIN	2050002005228
Clase de artículo	08G

Descripción

Ejecución:

El empleo de fijadores de roscas evita que las uniones atornilladas se aflojen y se suelten involuntariamente. Los adhesivos anaeróbicos de un componente son apropiados para todos los tipos y formas de rosca. Los atornillados se hermetizan. Se evita de forma segura el agarrotamiento.

Aplicación:

Resistencia baja – Separación posible con herramientas normales.

Resistencia media – Separación posible con herramientas normales.

Altamente resistente – La separación sólo es posible con herramientas especiales o calentamiento (>150 °C). Resistencia media, utilizable como fijador de roscas y sellador para roscas, hasta 200 °C, también para materiales pasivos, exento de identificación.

Nota:

Antes de aplicar el fijador de roscas, limpiar las roscas con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392. Manejo rápido y sencillo para frascos de 50 ml con el n.º 083344 tam.50.

Descripción técnica

Par inicial de arranque mínimo	18 - 23 Nm
--------------------------------	------------

Para tamaño de rosca M hasta	M36
Quality Dress	55-03
Temperatura de almacenamiento	20 °C
Base química	metacrilato anaeróbico
Duración a partir de la fecha de fabricación	12 mes
Color	azul
Propiedad	resistente a las vibraciones
Propiedad	evita que se agarrote
Propiedad	estanco
Propiedad	tixotrópico
Propiedad	sin etiquetar
Punto de inflamación	100 °C
Forma	líquido
adecuado para ámbito de aplicación	Fijador de roscas
adecuado para ámbito de aplicación	superficies aceitosas
intersticio máximo	0,25 mm
adecuado para material	Metal
Capacidad	250 ml
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 200 °C
Resistencia funcional según	1 - 3 h
Resistencia manual al cabo de	10 - 20 min
Viscosidad dinámica	900 - 1500 mPas
Desmontaje	con herramienta normal
Clase de resistencia	resistencia media
Densidad	1,1 g/cm ³
Atributo del nombre de producto	250 ml
Tipo de producto	Fijador de roscas

Accesorios

Bomba peristáltica manual con juego de agujas
dosificadoras Aptitud para el tamaño de envase 50 ml

083344 50

Aerosol limpiador y desengrasante Número de producto
del fabricante 7063

083392 7063

Aerosol limpiador y desengrasante Número de producto
del fabricante 7061

083391 7061