



## Fijador de roscas, 50 ml, Denominación del fabricante: 83-54



### Datos de pedido

Número de pedido	083313 83-54
GTIN	8029822074053
Clase de artículo	08G

### Descripción

#### Ejecución:

El empleo de fijadores de roscas evita que las uniones atornilladas se aflojen y se suelten involuntariamente. Los adhesivos anaeróbicos de un componente son apropiados para todos los tipos y formas de rosca. Los atornillados se hermetizan. Se evita de forma segura el agarrotamiento.

#### Aplicación:

**Resistencia baja** – Separación posible con herramientas normales.

**Resistencia media** – Separación posible con herramientas normales.

**Altamente resistente** – La separación sólo es posible con herramientas especiales o calentamiento (>150 °C). Alta resistencia, para uniones roscadas duraderas hasta el rango de temperatura de 200 °C.

#### Nota:

Antes de aplicar el fijador de roscas, limpiar las roscas con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392. Manejo rápido y sencillo para frascos de 50 ml con el n.º 083344 tam.50.

### Descripción técnica

Identificación de sustancia peligrosa	GHS07: Signo de exclamación
---------------------------------------	-----------------------------

Quality Dress	83-54
Par inicial de arranque mínimo	25 - 35 Nm
Para tamaño de rosca M hasta	M20
Propiedad	estanco
Propiedad	tixotrópico
Propiedad	evita que se agarrote
Propiedad	resistente a las vibraciones
adecuado para material	Metal
Color	verde
adecuado para ámbito de aplicación	Fijador de roscas
adecuado para ámbito de aplicación	Unión de ensamblaje
intersticio máximo	0,15 mm
Forma	líquido
Temperatura de almacenamiento	20 °C
Punto de inflamación	100 °C
Base química	Dimetacrilato
Para tamaño de rosca pulgadas	3/4 pul
Capacidad	50 ml
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 200 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación	12 mes
Resistencia funcional según	2 - 3 h
Resistencia manual al cabo de	10 - 20 min
Viscosidad dinámica	450 - 650 mPas
Desmontaje	pesado
Clase de resistencia	altamente resistente
Densidad	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Atributo del nombre de producto	50 ml
Tipo de producto	Fijador de roscas

---

## Accesorios

Aerosol limpiador y desengrasante Número de producto del fabricante 7063

083392 7063

Bomba peristáltica manual con juego de agujas dosificadoras Aptitud para el tamaño de envase 50 ml

083344 50

Aerosol limpiador y desengrasante Número de producto del fabricante 7061

083391 7061