



## Fijador de roscas, 250 ml, Denominación del fabricante: 83-54



### Datos de pedido

Número de pedido	083314 83-54
GTIN	8029822074084
Clase de artículo	08G

### Descripción

#### Ejecución:

El empleo de fijadores de roscas evita que las uniones atornilladas se aflojen y se suelten involuntariamente. Los adhesivos anaeróbicos de un componente son apropiados para todos los tipos y formas de rosca. Los atornillados se hermetizan. Se evita de forma segura el agarrotamiento.

#### Aplicación:

**Resistencia baja** – Separación posible con herramientas normales.

**Resistencia media** – Separación posible con herramientas normales.

**Altamente resistente** – La separación sólo es posible con herramientas especiales o calentamiento (>150 °C). Alta resistencia, para uniones roscadas duraderas hasta el rango de temperatura de 200 °C.

#### Nota:

Antes de aplicar el fijador de roscas, limpiar las roscas con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392. Manejo rápido y sencillo para frascos de 50 ml con el n.º 083344 tam.50.

### Descripción técnica

Identificación de sustancia peligrosa	GHS07: Signo de exclamación
---------------------------------------	-----------------------------

Para tamaño de rosca M hasta	M20
Quality Dress	83-54
Par inicial de arranque mínimo	25 - 35 Nm
Forma	líquido
intersticio máximo	0,15 mm
adecuado para ámbito de aplicación	Fijador de roscas
adecuado para ámbito de aplicación	Unión de ensamblaje
Base química	Dimetacrilato
Punto de inflamación	100 °C
Color	verde
Temperatura de almacenamiento	20 °C
Capacidad	250 ml
adecuado para material	Metal
Duración a partir de la fecha de fabricación	12 mes
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 200 °C
Propiedad	resistente a las vibraciones
Propiedad	estanco
Propiedad	evita que se agarrote
Propiedad	tixotrópico
Resistencia funcional según	2 - 3 h
Resistencia manual al cabo de	10 - 20 min
Viscosidad dinámica	450 - 650 mPas
Desmontaje	pesado
Clase de resistencia	altamente resistente
Densidad	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Atributo del nombre de producto	250 ml
Tipo de producto	Fijador de roscas

## Accesorios

Bomba peristáltica manual con juego de agujas  
dosificadoras Aptitud para el tamaño de envase 50 ml

083344 50

Aerosol limpiador y desengrasante Número de producto  
del fabricante 7063

083392 7063

Aerosol limpiador y desengrasante Número de producto  
del fabricante 7061

083391 7061