

 GRIDLINE

Montagewagen für Schubladen, 20×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 860/0



Bestelldaten

Bestellnummer	931027 860/0
GTIN	4062406062460
Artikelklasse	9GK

Beschreibung

Ausführung:

Zur Bestückung mit Schubladen 20×24G.

Montagewagen in 24×28G mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, mit Polyurethan-Laufbelag, Lenkrollen feststellbar. Mit 4-seitigem Abrollrand, Rillengummimatte und 2K-Haptoprene®-Schiebegriffe. Eine Einzelauszug-Sicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Schubladenbestückung nur zulässig mit Nr. 931046 oder Nr. 931048 (mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung).

Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Höhe: 885 mm

Breite: 600 mm

Tiefe: 700 mm

Nutzhöhe: 600 mm

Schubladengehäuse Höhe: 700 mm

maximale Tragfähigkeit: 470 kg

Technische Beschreibung

maximale Tragfähigkeit	470 kg
Breite	600 mm
Schubladengehäuse Höhe	700 mm
Nutzhöhe	600 mm
Gewicht	54 kg
Rad-Ø	125 mm
Höhe	885 mm
Tiefe	700 mm
Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	20×24G

Zubehör

Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 250 mm	931046 250
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm	931046 150
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 300 mm	931046 300
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	931046 75
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 200 mm	931046 200
	931046 100

Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm

Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 50 mm

931046 50

Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 125 mm

931046 125