

Garant**Columnas soporte, Altura: 1362mm****Datos de pedido**

Número de pedido	928010 1362
GTIN	4062406112257
Clase de artículo	91P

Descripción**Ejecución:**

De chapa de acero robusta. Superficie de trabajo sin barreras, ya que se coloca sin chapa de nudos. Ranuras de enganche en retícula de 50 mm en el lado delantero, así como manguito con rosca interior en la superficie delantera e interior para alojar otros módulos como pared perforada, estantería de almacenamiento, etc. Columna soporte con orificios laterales para pasar los cables. El suministro se realiza por pares.

Idóneo para:

Paredes perforadas 2 × n.º 928070 o n.º 928071

Lacado:

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Si se utilizan regletas para equipos multimedia, solicitar también el módulo de energía n.º 928460 tam.CUT/OUT.

Adecuado para alojar consolas de brazo soporte.

Descripción técnica

Profundidad	100 mm
-------------	--------

Peso	8 kg
Equipamiento máximo con pared perforada	2 × n.º 928070 o n.º 928071
Anchura	40 mm
Capacidad de carga máxima	50 kg
Altura	1362 mm
Grosor material	1 mm
Regulación de la altura en el intervalo	50 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Columna soporte

Accesorios

Multifix adecuado para tipo 1000	928201 1000
Estante de almacenamiento con arco de acero adecuado para tipo 1500	928145 1500
Módulo de medios para columna de soporte Tipo de módulo DE250V/2	928460 DE250V/2
Estante de almacenamiento con arco de acero adecuado para tipo 2000	928145 2000
Regletas para equipos multimedia con 4 tomas de corriente 250 V + encendido / apagado adecuado para tipo 1000	928444 1000
Multifix con clip magnético Easyfix adecuado para tipo 1000	928206 1000
Cajas de almacenamiento visible Multifix Longitud mm / Tipo 1500/AB1	928230 1500/AB1
Soporte para planos con imanes de organización adecuado para tipo 2000	928211 2000
Ventana adecuado para tipo 1500	928091 1500
Consola de brazo soporte Longitud 1000 mm	928055 1000
Puntal en diagonal Longitud 2000 mm	928050 2000

Pared perforada con listones de cepillo adecuado para tipo 1500	928111 1500
Módulo de medios para columna de soporte Tipo de módulo CH250/ONOF	928460 CH250/ONOF
Soporte para planoscon imanes de organización adecuado para tipo 1000	928211 1000
Multifix adecuado para tipo 2000	928201 2000
Cajas de almacenamiento visible Multifix Longitud mm / Tipo 1000/AB1	928230 1000/AB1
Cajas de almacenamiento visible Multifix Longitud mm / Tipo 2000/AB1	928230 2000/AB1
Regletas para equipos multimediacon 4 tomas de corriente 250 V adecuado para tipo 1000	928443 1000
Consola de brazo de soporte Longitud 1500 mm	928056 1500
Consola de brazo soporte Longitud 2000 mm	928055 2000
Pared perforadaDe dos lados adecuado para tipo 1500	928071 1500
Bandeja de almacenamiento c/Iluminacion adecuado para tipo 1500	928140 1500
Pared perforada con listones de cepillo adecuado para tipo 2000	928111 2000
Brazo articulado multimedia con soporte para notebook Cantidad de articulaciones 2	928275 2
Consola de brazo de soporte Longitud 1000 mm	928056 1000
Consola de brazo de soporte Longitud 2000 mm	928056 2000
Multifix con clip magnético Easyfix adecuado para tipo 2000	928206 2000
Ventana adecuado para tipo 2000	928091 2000
Regletas para equipos multimediacon 2 tomas de corriente 250 V adecuado para tipo 2000	928442 2000
Regletas para equipos multimediacon 2 tomas de corriente 250 V adecuado para tipo 1500	928442 1500
Módulo de medios para columna de soporte Tipo de módulo DE250/ONOF	928460 DE250/ONOF
Cubeta Multifix Longitud mm / n.º de recipientes 2000/19	928235 2000/19

Pared perforada de un lado adecuado para tipo 500	928070 500
Brazo articulado Cantidad de articulaciones 2	928170 2
Módulo de medios para columna de soporte Tipo de módulo CUT/OUT	928460 CUT/OUT
Ventana adecuado para tipo 1500	928090 1500
Brazo articulado multimedia con alojamiento multifunción Cantidad de articulaciones 2	928270 2
Módulo de medios para columna de soporte Tipo de módulo FR250/ONOF	928460 FR250/ONOF
Soporte para planos con imanes de organización adecuado para tipo 1500	928211 1500
Estante de almacenamiento de chapa de acero 300 mm de profundidad adecuado para tipo 1500	928131 1500
Cubeta Multifix Longitud mm / n.º de recipientes 1000/6	928235 1000/6
Cajas de almacenamiento visible Multifix Longitud mm / Tipo 1000/AA1	928230 1000/AA1
Pared perforada De dos lados adecuado para tipo 2000	928071 2000
Módulo de medios para columna de soporte Tipo de módulo FR250V/2	928460 FR250V/2
Cubeta Multifix Longitud mm / n.º de recipientes 1500/14	928235 1500/14
Bandeja de almacenamiento c/Iluminación adecuado para tipo 1000	928140 1000
Brazo articulado Cantidad de articulaciones 1	928170 1
Cubeta Multifix Longitud mm / n.º de recipientes 1000/9	928235 1000/9
Estante de almacenamiento de chapa de acero 300 mm de profundidad adecuado para tipo 1000	928131 1000
Consola de brazo soporte Longitud 1500 mm	928055 1500
Regletas para equipos multimedia con 4 tomas de corriente 250 V + encendido / apagado adecuado para tipo 2000	928444 2000
Módulo de medios para columna de soporte Tipo de módulo DK250/ONOF	928460 DK250/ONOF
Regletas para equipos multimedia con 2 tomas de corriente 250 V adecuado para tipo 1000	928442 1000

Módulo de medios para columna de soporte Tipo de módulo CH250V/2	928460 CH250V/2
Cubeta Multifix Longitud mm / n.º de recipientes 2000/13	928235 2000/13
Estante de almacenamiento de chapa de acero 300 mm de profundidad adecuado para tipo 2000	928131 2000
Ventana adecuado para tipo 2000	928090 2000
Regletas para equipos multimedia para equipamiento personalizado adecuado para tipo 2000	928441 2000
Cajas de almacenamiento visible Multifix Longitud mm / Tipo 1500/AA1	928230 1500/AA1
Módulo de medios para columna de soporte Tipo de módulo ON/OFF	928460 ON/OFF
Estante de almacenamiento de chapa de acero 200 mm de profundidad adecuado para tipo 2000	928130 2000
Pared perforada de un lado adecuado para tipo 1000	928070 1000
Regletas para equipos multimedia para equipamiento personalizado adecuado para tipo 1500	928441 1500
Ventana adecuado para tipo 1000	928091 1000
Multifix adecuado para tipo 1500	928201 1500
Pared perforada de un lado adecuado para tipo 1500	928070 1500
Regletas para equipos multimedia con 4 tomas de corriente 250 V + encendido / apagado adecuado para tipo 1500	928444 1500
Estante de almacenamiento con arco de acero adecuado para tipo 1000	928145 1000
Módulo de medios para columna de soporte Tipo de módulo DK250V/2	928460 DK250V/2
Ventana adecuado para tipo 1000	928090 1000
Brazo articulado multimedia con alojamiento multifunción Cantidad de articulaciones 1	928270 1
Pared perforada con listones de cepillo adecuado para tipo 1000	928111 1000
Regletas para equipos multimedia con 4 tomas de corriente 250 V adecuado para tipo 2000	928443 2000
	928230 2000/AA1

Cajas de almacenamiento visible Multifix Longitud mm /
Tipo 2000/AA1

Puntal en diagonal Longitud 1000 mm	928050 1000
Pared perforada De dos lados adecuado para tipo 1000	928071 1000
Cubeta Multifix Longitud mm / n.º de recipientes 1500/9	928235 1500/9
Multifix con clip magnético Easyfix adecuado para tipo 1500	928206 1500
Estante de almacenamiento de chapa de acero 200 mm de profundidad adecuado para tipo 1000	928130 1000
Regletas para equipos multimedia para equipamiento personalizado adecuado para tipo 1000	928441 1000
Regletas para equipos multimedia con 4 tomas de corriente 250 V adecuado para tipo 1500	928443 1500
Puntal en diagonal Longitud 1500 mm	928050 1500
Pared perforada de un lado adecuado para tipo 2000	928070 2000
Módulo de medios para columna de soporte Tipo de módulo OUT/ONOFF	928460 OUT/ONOFF
Bandeja de almacenamiento c/Iluminación adecuado para tipo 2000	928140 2000
Estante de almacenamiento de chapa de acero 200 mm de profundidad adecuado para tipo 1500	928130 1500
Unidad de alumbrado LED lateral Consumo de potencia 15 W	928620 15