

Garant GRIDLINE

**Aufsatzschrank mit Vollblech-Schiebetüren, Höhe: 1000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940135 1000
GTIN	4062406069193
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestückter Schrank in 50×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Schiebetüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Arretierung der Schiebetüren in Endstellungen (offen/zu). **Nivelliersockel** bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

**Lieferumfang:**

Schrank inklusive Fachböden.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Gewicht	89 kg
Höhe	1000 mm

Schrank-Fronten	Vollblech-Schiebetür
Breite in G	50
Griff Positionierung	unten
ComfortClose	nein
Tiefe in G	20
Breite	1250 mm
Tiefe	500 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Anzahl Fachboden	2
Nutzhöhe	845 mm
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Aufsatzschrank
Produktart	Fachbodenschrank

## Zubehör

Fachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 50	940550 50
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteibbreite in G 50	940552 50
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteibbreite in G 50	940590 50
Schrägfachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 50	940560 50
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 50G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940513 1000/1250

Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F

940559 F