

Garant GRIDLINE

**Basisschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe: 900mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940803 900
GTIN	4062406070472
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 20×20G. Passende Schubladen: 16×16G (bitte separat bestellen)  
Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95.  
Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Tiefe in G	20
Schrank Bauart	Basisschrank
Breite in G	20
Höhe	900 mm

Griff Positionierung	oben
Breite	500 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Gewicht	30 kg
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
Nutzhöhe	745 mm
ComfortClose	nein
Tiefe	500 mm
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

## Zubehör

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940640 75
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilleite in G 20	940552 20
Schrägfachboden für Schrank- / Abteilleite in G 20	940560 20
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit Flügeltüren für Schrankhöhe 900/1000 mm	940501 900/1000
Fachboden für Schrank- / Abteilleite in G 20	940550 20
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940640 125
	940640 150

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-  
Fronthöhe 150 mm

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-  
Fronthöhe 200 mm

940640 200

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-  
Fronthöhe 100 mm

940640 100

Schiebegriff für GridLine Typ GP11

914226 GP11

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 20G Schubladen-  
Fronthöhe 300 mm

940640 300