

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe: 1000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940823 1000
GTIN	4062406070618
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 30×20G. Passende Schubladen: 26×16G (bitte separat bestellen)
Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95.
Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Schrank Bauart	Basisschrank
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Nutzhöhe	845 mm
Breite	750 mm

Breite in G	30
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Flügeltür
Gewicht	42 kg
Tiefe	500 mm
Höhe	1000 mm
Griff Positionierung	oben
Tiefe in G	20
ComfortClose	nein
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Schrägfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 30	940560 30
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940641 100
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Flügeltüren, Breite 30G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940641 300
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteillbreite in G 30	940590 30
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
	940641 125

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen-
Fronthöhe 125 mm

Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke
mit Flügeltüren für Schrankhöhe 900/1000 mm

940501 900/1000

Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilbreite in G 30

940552 30

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen-
Fronthöhe 75 mm

940641 75

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen-
Fronthöhe 150 mm

940641 150

Schublade für Flügeltürschränke, Breite 30G Schubladen-
Fronthöhe 200 mm

940641 200

Fachboden für Schrank- / Abteilbreite in G 30

940550 30