

Garant GRIDLINE

**Basisschrank mit Sichtfenster-Schiebetüren, Höhe: 800mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940887 800
GTIN	4062406071226
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 60×20G. Passende Schubladen: 26×14G (bitte separat) bestellen. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Gewicht	71 kg
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Schiebetür
Griff Positionierung	oben
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schrank Bauart	Basisschrank
Nutzhöhe	645 mm
ComfortClose	nein

Tiefe	500 mm
Höhe	800 mm
Tiefe in G	20
Breite in G	60
Breite	1500 mm
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

## Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940651 125
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940651 150
Fachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 30	940550 30
Schrägfachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 30	940560 30
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940651 100
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteibbreite in G 30	940552 30
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940651 75
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940651 200
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteibbreite in G 30	940590 30

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke  
mit Schiebetüren, Breite 60G für Schrankhöhe 750/800 mm

940514 750/800

Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G  
Schubladen-Fronthöhe 300 mm

940651 300