

Garant GRIDLINE

Basisschrank mit Sichtfenster-Schiebetüren, Höhe: 2000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	940887 2000
GTIN	4062406071271
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 60×20G. Passende Schubladen: 26×14G (bitte separat) bestellen. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

ComfortClose	nein
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Schiebetür
Breite	1500 mm

Griff Positionierung	mitte
Gewicht	130 kg
Breite in G	60
Nutzhöhe	1845 mm
Tiefe	500 mm
Schrank Bauart	Basisschrank
Höhe	2000 mm
Tiefe in G	20
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

Zubehör

Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteilleite in G 30	940590 30
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940651 150
Schrägfachboden für Schrank- / Abteilleite in G 30	940560 30
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940651 75
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940651 100
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940651 300
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 60G für Schrankhöhe 2000 mm	940514 2000

Fachboden für Schrank- / Abteibbreite in G 30	940550 30
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940651 200
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteibbreite in G 30	940552 30
Schublade für Schiebetürenschränke,Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940651 125