

Garant GRIDLINE

**Basisschrank mit Vollblech-Schiebetüren, Höhe: 750mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940885 750
GTIN	4062406071141
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 60×20G. Passende Schubladen: 26×14G (bitte separat) bestellen. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Schrank Bauart	Basisschrank
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Breite in G	60
Nutzhöhe	595 mm
Höhe	750 mm
Tiefe	500 mm
Tiefe in G	20

Gewicht	68 kg
Schrank-Fronten	Vollblech-Schiebetür
ComfortClose	nein
Griff Positionierung	oben
Breite	1500 mm
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

## Zubehör

Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940651 75
Schrägfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 30	940560 30
Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 30	940550 30
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940651 150
Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteillbreite in G 30	940552 30
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 60G für Schrankhöhe 750/800 mm	940514 750/800
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940651 300
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940651 100
	940651 200

Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G  
Schubladen-Fronthöhe 200 mm

Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G  
Schubladen-Fronthöhe 125 mm

940651 125

Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteilbreite in G 30

940590 30