

Garant GRIDLINE

**Basisschrank mit Vollblech-Schiebetüren, Höhe: 1000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	940885 1000
GTIN	4062406071172
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 60×20G. Passende Schubladen: 26×14G (bitte separat) bestellen. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel mit einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95. Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Tiefe	500 mm
Breite	1500 mm
Nutzhöhe	845 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Höhe	1000 mm
Tiefe in G	20

Breite in G	60
Gewicht	81 kg
Schrank-Fronten	Vollblech-Schiebetür
ComfortClose	nein
Griff Positionierung	oben
Schrank Bauart	Basisschrank
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Fachbodenschrank

## Zubehör

Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	940651 75
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 60G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940514 1000/1250
Fachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 30	940550 30
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	940651 100
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Schrägfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 30	940560 30
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	940651 150
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	940651 125

Fachboden geschlitzt für Schrank- / Abteilleite in G 30	940552 30
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	940651 300
Fachboden 200 kg für Schrank- / Abteilleite in G 30	940590 30
Schublade für Schiebetürenschränke, Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	940651 200