

Garant GRIDLINE

Großraum-Basisschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe: 2000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	941003 2000
GTIN	4062406071455
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 30×28G.

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Griff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Hälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Großraumschränken siehe Nr. 942530 – 942583 und Gruppe 95.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Breite in G	30
Gewicht	128 kg

Nutzhöhe	1845 mm
Griff Positionierung	mitte
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Breite	750 mm
Höhe	2000 mm
Anzahl Fachboden	4
ComfortClose	nein
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Tiefe in G	28
Tiefe	700 mm
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Basisschrank
Produktart	Großraumschrank

Zubehör

Schublade für Flügeltür Großraum-/ Schwerlastschränke Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	942570 125
Schublade für Flügeltür Großraum-/ Schwerlastschränke Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	942570 300
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Flügeltüren, Breite 30G für Schrankhöhe 2000 mm	940510 2000

Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Schublade für Flügeltür Großraum-/ Schwerlastschränke Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	942570 100
Fachboden mit Trägern 100 kg für Schrank- / Abteilleuchte in G 30	942530 30
Schublade für Flügeltür Großraum-/ Schwerlastschränke Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	942570 75
Schublade für Flügeltür Großraum-/ Schwerlastschränke Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	942570 150
Schublade für Flügeltür Großraum-/ Schwerlastschränke Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	942570 200
Schrägfachboden für Form für Schrank- / Abteilleuchte in G 30	942550 30
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit Flügeltüren für Schrankhöhe 2000 mm	940501 2000
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11