

Garant GRIDLINE

Großraum-Aufsatzschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe: 1000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	941013 1000
GTIN	4062406071479
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 30×28G.

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Griff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Hälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Großraumschränken siehe Nr. 942530 – 942583 und Gruppe 95.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Höhe	1000 mm
Tiefe	700 mm

Nutzhöhe	845 mm
Breite	750 mm
Griff Positionierung	unten
Breite in G	30
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Anzahl Fachboden	1
ComfortClose	nein
Tiefe in G	28
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Gewicht	70 kg
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Aufsatzschrank
Produktart	Großraumschrank

Zubehör

Schrägfachboden für Form für Schrank- / Abteillbreite in G 30	942550 30
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Flügeltüren, Breite 30G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Schublade für Flügeltür Großraum-/ Schwerlastschränke Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	942570 100

Fachboden mit Trägern 100 kg für Schrank- / Abteilleite in G 30	942530 30
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke 20-teilig Typ F	940559 F
Schublade für Flügelür Großraum-/ Schwerlastschränke Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	942570 125
Schublade für Flügelür Großraum-/ Schwerlastschränke Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	942570 75
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mit Flügelüren für Schrankhöhe 900/1000 mm	940501 900/1000
Schublade für Flügelür Großraum-/ Schwerlastschränke Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	942570 300
Schublade für Flügelür Großraum-/ Schwerlastschränke Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	942570 200
Schublade für Flügelür Großraum-/ Schwerlastschränke Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	942570 150