

Garant GRIDLINE

Großraum-Aufsatzschrank mit Sichtfenster-Schiebetüren, Höhe: 1000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	941077 1000
GTIN	4062406071653
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Bestückter Schrank in 80×28G.

Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Griff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Hälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Großraumschränken siehe Nr. 942530 – 942583 und Gruppe 95.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	100 kg
Anzahl Fachboden	2
Griff Positionierung	unten
Tiefe in G	28
ComfortClose	nein

Breite in G	80
Tiefe	700 mm
Gewicht	160 kg
Höhe	1000 mm
Breite	2000 mm
Nutzhöhe	863 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1000 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schrank Bauart	Aufsatzschrank
Produktart	Großraumschrank

Zubehör

Schublade für Schiebetür Großraum-/ Schwerlastschränke Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	942583 100
Schrägfachboden für Form für Schrank- / Abteilmbreite in G 40	942550 40
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Fachboden mit Trägern 100 kg für Schrank- / Abteilmbreite in G 40	942530 40
Schublade für Schiebetür Großraum-/ Schwerlastschränke Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	942583 200
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 80G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940515 1000/1250

Schublade für Schiebetür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	942583 150
Schublade für Schiebetür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	942583 300
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F	940559 F
Schublade für Schiebetür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	942583 125
Schublade für Schiebetür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	942583 75