

Garant GRIDLINE

**Schwerlastschrank mit Vollblech-Schiebetür, Höhe: 2000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	942345 2000
GTIN	4062406072537
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Bestückter Schrank in 60×28G.

**Verstärkte Seitenwände** zur Aufnahme von Fachböden in **verstärkter Ausführung für 200 kg** im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Schränke mit verstärktem Schrankboden, ohne Nivelliersockel.

**Lieferumfang:**

Schrank inklusive Fachböden.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Fachböden für GridLine Schwerlastschränke siehe Nr. 942610.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Griff Positionierung	oben
ComfortClose	nein
Anzahl Fachboden	10

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall)	200 kg
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Tiefe	700 mm
Höhe	2000 mm
Nutzhöhe	1845 mm
Breite	1500 mm
Tiefe in G	28
Gewicht	163 kg
Breite in G	60
Materialstärke	1 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1600 kg
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Schwerlastschrank

## Zubehör

Schublade für Schiebetür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 30G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	942580 150
Schublade für Schiebetür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 30G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	942580 75
Schwerlastfachboden für Schrank- / Abteillbreite in G 30	942610 30
Schublade für Schiebetür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 30G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	942580 125
Fachbodenträger-Satz für GridLine Schränke20-teilig Typ F	940559 F

Schublade für Schiebetür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 30G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	942580 100
Schublade für Schiebetür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 30G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	942580 200
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mitSchiebetüren, Breite 60G für Schrankhöhe 2000 mm	940514 2000
Schublade für Schiebetür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 30G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	942580 300