

Garant GRIDLINE

Großraum- / Schwerlastschrank mit Vollblech-Flügeltür, Höhe: 2000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	942721 2000
GTIN	4062406072650
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 40×28G. Passende Schubladen: 36×24G (bitte separat bestellen). Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Großraum- und Schwerlastschränken siehe Nr. 942530 – 942610 und Gruppe 95.

Nutzung als Schwerlastschrank nur mit Schwerlastfachboden Nr. 942610 möglich.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Breite	1000 mm
Tiefe in G	28
ComfortClose	nein
Nutzhöhe	1845 mm

Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Griff Positionierung	mitte
Gewicht	119 kg
Breite in G	40
Tiefe	700 mm
Höhe	2000 mm
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Schrank Bauart	Basisschrank
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1600
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Großraumschrank

Zubehör

Schublade für Flügeltür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	942573 75
Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Schrägfachboden für Form für Schrank- / AbteilleuchteBreite in G 40	942550 40
Schublade für Flügeltür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	942573 200
	942573 300

Schublade für Flügeltür Großraum-/
SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 300
mm

Schublade für Flügeltür Großraum-/
SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 150
mm

942573 150

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke
mitFlügeltüren, Breite 40G für Schrankhöhe 2000 mm

940511 2000

Schublade für Flügeltür Großraum-/
SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 100
mm

942573 100

Fachboden mit Trägern100 kg für Schrank- / Abteilbreite in
G 40

942530 40

Schublade für Flügeltür Großraum-/
SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 125
mm

942573 125

Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke
mitFlügeltüren für Schrankhöhe 2000 mm

940501 2000