

Garant GRIDLINE

**Großraum- / Schwerlastschrank mit Vollblech-Flügeltür, Höhe: 1000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	942701 1000
GTIN	4062406072605
Artikelklasse	9GI

**Beschreibung****Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 30×28G. Passende Schubladen: 26×24G (bitte separat bestellen). Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.

**Lackierung:**

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Fachböden und Zubehör zu GridLine Großraum- und Schwerlastschränken siehe Nr. 942530 – 942610 und Gruppe 95.

**Nutzung als Schwerlastschrank nur mit Schwerlastfachboden Nr. 942610 möglich.**

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

**Technische Beschreibung**

Breite	750 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schrank-Fronten	Vollblech-Flügeltür
Tiefe	700 mm

Schrank Bauart	Basisschrank
Breite in G	30
ComfortClose	nein
Gewicht	62 kg
Tiefe in G	28
Höhe	1000 mm
Nutzhöhe	845 mm
Griff Positionierung	oben
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1600
Türöffnungswinkel	250 Grad
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Großraumschrank

## Zubehör

Schiebegriff für GridLine Typ GP11	914226 GP11
Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Flügeltüren, Breite 30G für Schrankhöhe 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Schublade für Flügeltür Großraum-/ Schwerlastschränke Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 200 mm	942570 200
Fachboden mit Trägern 100 kg für Schrank- / Abteilmöbelbreite in G 30	942530 30
Schublade für Flügeltür Großraum-/ Schwerlastschränke Breite 30G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	942570 100

Schublade für Flügeltür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 30G Schubladen-Fronthöhe 75 mm	942570 75
Fahreinheit Nachrüstsatz passend für Gehäusetiefe in G 28	958480 28
Beleuchtungs-Set Basic für GridLine Schränke mitFlügeltüren für Schrankhöhe 900/1000 mm	940501 900/1000
Schublade für Flügeltür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 30G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	942570 300
Schublade für Flügeltür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 30G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	942570 150
Schrägfachboden füreForm für Schrank- / Abteillbreite in G 30	942550 30
Schiebegriff Typ 1	958490 1
Schublade für Flügeltür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 30G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	942570 125