

Garant GRIDLINE

Großraum- / Schwerlastschrank mit Sichtfenster-Schiebetür, Höhe: 2000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	942747 2000
GTIN	4062406072711
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 60×28G. Passende Schubladen: 26×20G (bitte separat bestellen). Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Großraum- und Schwerlastschränken siehe Nr. 942530 – 942610 und Gruppe 95.

Nutzung als Schwerlastschrank nur mit Schwerlastfachboden Nr. 942610 möglich.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Schrank Bauart	Basisschrank
Breite	1500 mm
Gewicht	198 kg
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja

Tiefe in G	28
Breite in G	60
Tiefe	700 mm
ComfortClose	nein
Griff Positionierung	mitte
Nutzhöhe	1863 mm
Schrank-Fronten	Sichtfenster-Schiebetür
Höhe	2000 mm
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1600
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Großraumschrank

Zubehör

Schublade für Schiebetür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 30G Schubladen-Fronthöhe 300 mm	942580 300
Fachboden mit Trägern100 kg für Schrank- / Abteilmbreite in G 30	942530 30
Schublade für Schiebetür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 30G Schubladen-Fronthöhe 150 mm	942580 150
Schublade für Schiebetür Großraum-/ SchwerlastschränkeBreite 30G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	942580 125
	942580 100

Schublade für Schiebetür Großraum-/
SchwerlastschränkeBreite 30G Schubladen-Fronthöhe 100
mm

Schublade für Schiebetür Großraum-/
SchwerlastschränkeBreite 30G Schubladen-Fronthöhe 200
mm

942580 200

Schrägfachboden füreForm für Schrank- / Abteillbreite in G
30

942550 30

Schublade für Schiebetür Großraum-/
SchwerlastschränkeBreite 30G Schubladen-Fronthöhe 75
mm

942580 75

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke
mitSchiebetüren, Breite 60G für Schrankhöhe 2000 mm

940514 2000

Schlossblende für GridLine Typ GP21

914227 GP21