

Garant GRIDLINE

Großraum- / Schwerlastschrank mit Vollblech-Schiebetür, Höhe: 2000mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	942765 2000
GTIN	4062406072735
Artikelklasse	9GI

Beschreibung**Ausführung:**

Unbestückter Schrank in 80×28G. Passende Schubladen: 36×20G (bitte separat bestellen). Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Großraum- und Schwerlastschränken siehe Nr. 942530 – 942610 und Gruppe 95.

Nutzung als Schwerlastschrank nur mit Schwerlastfachboden Nr. 942610 möglich.

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Technische Beschreibung

Nutzhöhe	1863 mm
ComfortClose	nein
Schrank-Fronten	Vollblech-Schiebetür
Tiefe in G	28

Griff Positionierung	mitte
Breite in G	80
Tiefe	700 mm
Gewicht	225 kg
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schrank Bauart	Basisschrank
Breite	2000 mm
Höhe	2000 mm
Ausführung	zur Selbstbestückung
Materialstärke	0,9 mm
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen	1600
Höhenverstellung im Raster	25
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Großraumschrank

Zubehör

Beleuchtungs-Set Extended für GridLine Schränke mit Schiebetüren, Breite 80G für Schrankhöhe 2000 mm	940515 2000
Schublade für Schiebetür Großraum-/ Schwerlastschränke Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 100 mm	942583 100
Schrägfachboden für Form für Schrank- / Abteillbreite in G 40	942550 40
Schlossblende für GridLine Typ GP21	914227 GP21
Schublade für Schiebetür Großraum-/ Schwerlastschränke Breite 40G Schubladen-Fronthöhe 125 mm	942583 125
	942583 75

Schublade für Schiebetür Großraum-/
SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 75
mm

Fachboden mit Trägern100 kg für Schrank- / Abteilbreite in
G 40

942530 40

Schublade für Schiebetür Großraum-/
SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 300
mm

942583 300

Schublade für Schiebetür Großraum-/
SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 150
mm

942583 150

Schublade für Schiebetür Großraum-/
SchwerlastschränkeBreite 40G Schubladen-Fronthöhe 200
mm

942583 200