

Garant
Juego de mandrinado de precisión Ø 9,75 – 101,1 mm, Unión: HW63

Datos de pedido

Número de pedido	237515 HW63
GTIN	4062406114541
Clase de artículo	29W

Descripción
Ejecución:

Con **cabezal de husillo digital** n.º 237516, **unidad de visualización digital** n.º 237601, barras de mandrinar y accesorios en maleta.

Para barras de mandrinar con mango de Ø 16 mm y soporte para plaquita. Ampliable con adaptador y soporte de PCR hasta Ø 152,1 mm. **Precisión de aproximación de 0,01 mm / con nonio, 0,002 mm en el Ø.**

A través de unidad de visualización digital, 0,001 mm en el Ø.

Barras de mandrinar con plaquita ISO a juego tipo **CC..0602**.

Soporte para plaquita con plaquita ISO a juego tipo **CC..09T3**.

Suministro:

1 cabezal de mandrinado: 237516 HW63

1 barra de mandrinar de cada (longitud máx. de mandrinado): N.º 237630 barra de mandrinar Ø 9,75 - 20,1 mm (30 mm);

N.º 237634 barra de mandrinar Ø 19,75 - 30,1 mm (72 mm);

N.º 237640 barra de mandrinar Ø 29,75 - 48,1 mm (85 mm);

N.º 237642 barra de mandrinar Ø 47,75 - 88,1 mm (85 mm)

1 soporte de plaquita: N.º 237645 para Ø 87,75 – 101,1 mm (con adaptador n.º 237534 hasta Ø114,1 mm)

1 por cada plaquita: 260052 CU7010 (o utilizar CC..0602)

260058 CU7010 (o utilizar CC..09T3)

1 unidad indicadora digital: N.º 237601

Pieza de repuesto:

Para n.º 237630 – 237642: Tornillo para plaquita reversible n.º 219830.

Para n.º 237645; 237531; 237532: Tornillo para plaquita de corte n.º 219805.

Recomendación:

De preferencia con plaquitas n.º 237695 - 237698.

Nota:

Soporte de plaquitas con adaptador (n.º 237531; 237532; 237534) para ampliación hasta un rango del diámetro de 152,1 mm: para productos individuales, ver el juego de husillos finos n.º 237512.

Descripción técnica

Unión	HW63
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Herramienta de husillo

Accesorios

CC. T 060204 Clase CU7010	260052 CU7010
Barra de mandrinar ajustable	237640
Soporte de plaquita reversible	237645
Cabezal de husillo Ø 9,75 – 152,1 mm Unión HW63	237516 HW63
Barra de mandrinar	237630
Barra de mandrinar	237634
Barra de mandrinar ajustable	237642
CC. T 09T304 Clase CU7010	260058 CU7010
Unidad indicador digital	237601
Juego sin asiento Ø 9,75 – 101,1 mm	237539