



## Articulación cardán, 1/2 pulgada, Tipo: 1/2



### Datos de pedido

Número de pedido	641600 1/2
GTIN	4018754013012
Clase de artículo	63A

### Descripción

#### Ejecución:

La selección del material y el forjado especial garantizan un funcionamiento óptimo y una vida útil prolongada.

Mediante cuadrado interior avellanado, cuadrado exterior y cuatro ranuras de agarre se pueden unir las piezas de accionamiento y de unión por ensamblaje "ciego".

#### Norma:

##### DIN 3123-C 12,5

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 12,5** mit federnder Kugel; Innenvierkante nach **DIN 3120-C 12,5** mit Rillen.

#### Material:

Acero Alloy al cromo, cromado por níquel con resistencia al desprendimiento.

#### Idóneo para :

Insertos accionados a mano.

Cuadrado de accionamiento: 1/2 pul

Longitud total: 71 mm

### Descripción técnica

Cuadrado de accionamiento	1/2 pul
Longitud total	71 mm
con QuickRelease	no
Tipo de producto	Pieza de conexión

## Accesorios

Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 31 piezas Tipo 6	638016 6
Surtido de llaves de vaso, cuadrado 1/4; 1/2 pulgada 63 piezas	630021
Surtido de llaves de vaso medidas métricas/en pulgadas, cuadrado de 1/2 pulgada 45 piezas	638810
Surtido de llaves de vaso y llaves combinadas cuadrado de 1/2 pulgada 47 piezas	638561
Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 31 piezas Tipo 12	638016 12
Surtido de llaves de vaso, cuadrado 1/4; 1/2 pulgada 38 piezas Tipo 6	630016 6
Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 32 piezas Tipo 6	639066 6
Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 22 piezas Tipo 6	637816 6
Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 39 piezas	639261
Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 21 piezas Tipo 6	638166 6
Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 28 piezas Tipo 6	637916 6
Surtido de vasos para Torx®, cuadrado de 1/2 pulgada 21 piezas	639701
Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada, cuadrado 22 piezas Tipo 12	637816 12
Surtido de llaves de vaso, medidas en pulgadas, cuadrado de 1/2 pulgada 23 piezas	638711