


Garant
Juego de llaves combinadas Estrella/ Boca, Cantidad de herramientas: 19

Datos de pedido

Número de pedido	952452 19
GTIN	4062406090708
Clase de artículo	91A

Descripción
Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita**, la inferior **de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

Suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 952452: 1 ud.

Llave de boca/estrella GARANT n.º 613600 tam. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24: 1 ud. cada

Descripción técnica

Profundidad en G	24
Profundidad	600 mm
Cantidad de herramientas	19
Anchura	200 mm
Anchura en G	8
Ejecución	con llave (llave combinada anular y de boca)
Peso	2,062 kg
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm

Grado de llenado de un cajón en G	8x24
Altura frontal más pequeña adecuada del cajón	100 mm
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Llave combinada Ancho de llave 13 mm	613600 13
Llave combinada Ancho de llave 8 mm	613600 8
Llave combinada Ancho de llave 16 mm	613600 16
Llave combinada Ancho de llave 14 mm	613600 14
Llave combinada Ancho de llave 19 mm	613600 19
Llave combinada Ancho de llave 20 mm	613600 20
Llave combinada Ancho de llave 12 mm	613600 12
Llave combinada Ancho de llave 6 mm	613600 6
Llave combinada Ancho de llave 22 mm	613600 22
Llave combinada Ancho de llave 7 mm	613600 7
Llave combinada Ancho de llave 11 mm	613600 11
Llave combinada Ancho de llave 24 mm	613600 24
Llave combinada Ancho de llave 10 mm	613600 10
Llave combinada Ancho de llave 9 mm	613600 9
Llave combinada Ancho de llave 21 mm	613600 21
Llave combinada Ancho de llave 15 mm	613600 15
Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas adecuado para surtido de espuma rígida 952452	952001 952452
Llave combinada Ancho de llave 18 mm	613600 18
Llave combinada Ancho de llave 5,5 mm	613600 5,5
Llave combinada Ancho de llave 17 mm	613600 17