

**Juego de adaptadores para llave estrella de carraca, Número de piezas: 4****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 614852 4      |
| GTIN              | 4062406128395 |
| Clase de artículo | 62A           |

**Descripción****Ejecución:**

Mango hexagonal con bola elástica o pieza de presión para la fijación en llaves de estrella.  
Tam. 1-3: Cuadrado exterior según DIN 3120 con expulsor para el alojamiento de insertos de llave de vaso.

Tam. 4: Hexágono interior según DIN 3126 D 6,3 para el asiento de puntas.

**Ventaja:**

Con el adaptador, una llave estrella de carraca con SW 10, 13 o 19 se convierte en carraca.

**Material:**

Acero al cromo vanadio, cromado.

**Contenido:**

1 ud. de cada tam. n.º 614850: Tam. 1; 2; 3; 4

**Suministro:**

1 adaptador n.º 614850: Tam. 1; 2; 3; 4

Asiento SW: 10 mm

Asiento SW: 13 mm

Asiento SW: 19 mm

Cuadrado de accionamiento: 1/4 pul

Cuadrado de accionamiento: 3/8 pul

Cuadrado de accionamiento: 1/2 pul

## Descripción técnica

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Asiento SW                | 10 mm                  |
| Asiento SW                | 13 mm                  |
| Asiento SW                | 19 mm                  |
| Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul                |
| Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul                |
| Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul                |
| Hexágono de accionamiento | D 6,3 mm               |
| Material                  | Acero al cromo vanadio |
| Superficie                | cromado                |
| Tipo de producto          | Adaptador cuadrangular |

## Accesorios

|  |           |
|--|-----------|
| Juego de llaves de boca / llaves estrella de carraca, en bolsa<br>Cantidad de llaves 5                       | 614810 5  |
| Juego de llaves de boca / llaves estrella de carraca, en bolsa<br>Cantidad de llaves 4                       | 614810 4  |
| Llave de boca / llave estrella de carraca reversible, acodada<br>15° Ancho de llave 13 mm                    | 614820 13 |
| Llave de boca / llave estrella de carraca modelo corto<br>Ancho de llave 10 mm                               | 614816 10 |
| Llave de boca / llave estrella de carraca con cabezal<br>basculante Ancho de llave 13 mm                     | 614812 13 |
| Llave de boca / llave estrella de carraca JOKER 6001 Switch,<br>conmutable, acodada 15° Ancho de llave 19 mm | 614875 19 |
| Llave de boca/llave estrella de carraca JOKER 6000 Ancho<br>de llave 13 mm                                   | 614870 13 |
| Juego de llaves de boca / llaves estrella de carraca, en bolsa<br>modelo corto Cantidad de llaves 5          | 614818 5  |
|  | 614810 10 |

Juego de llaves de boca / llaves estrella de carraca, en bolsa  
Cantidad de llaves 10

Llave estrella de carraca de dos bocas acodada 15° Ancho de llave 17X19 mm 614845 17X19

Llave de boca / llave estrella de carraca JOKER 6001 Switch, conmutable, acodada 15° Ancho de llave 10 mm 614875 10

Llave de boca / llave estrella de carraca reversible, acodada 15° Ancho de llave 10 mm 614820 10

Llave de boca / llave estrella de carraca reversible, acodada 15° Ancho de llave 19 mm 614820 19

Llave de boca / llave estrella de carraca con cabezal basculante Ancho de llave 19 mm 614812 19

Juego de llaves de boca / llaves estrella de carraca, en bolsa con cabezal basculante Cantidad de llaves 5 614814 5

Llave de boca / llave estrella de carraca modelo corto Ancho de llave 19 mm 614816 19

Llave estrella de carraca de dos bocas Anchos de llave 10X12 mm 614843 10X12

Llave estrella de carraca de dos bocas acodada 15° Ancho de llave 10X11 mm 614845 10X11

Llave de boca / llave estrella de carraca modelo corto Ancho de llave 13 mm 614816 13

Llave de boca / llave estrella de carraca JOKER 6001 Switch, conmutable, acodada 15° Ancho de llave 13 mm 614875 13

Llave de boca/llave estrella de carraca JOKER 6000 Ancho de llave 19 mm 614870 19

Juego de llaves de boca / llaves estrella de carraca, en bolsa con cabezal basculante Cantidad de llaves 10 614814 10

Juego de llaves de boca / llaves estrella de carraca, en bolsa modelo corto Cantidad de llaves 10 614818 10

Llave de boca/llave estrella de carraca JOKER 6000 Ancho de llave 10 mm 614870 10

Llave estrella de carraca de dos bocas acodada 15° Ancho de llave 12X13 mm 614845 12X13

614812 10

Llave de boca / llave estrella de carraca con cabezal  
basculante Ancho de llave 10 mm

|   |          |
|---|----------|
| Adaptador para llave estrella de carraca Tipo 4 | 614850 4 |
| Adaptador para llave estrella de carraca Tipo 1 | 614850 1 |
| Adaptador para llave estrella de carraca Tipo 2 | 614850 2 |
| Adaptador para llave estrella de carraca Tipo 3 | 614850 3 |