

Garant**Portaherramientas para brocas macizas. Forma ADB, BT 40, para Ø de mango D1: 32mm****Datos de pedido**

Número de pedido	303128 32
GTIN	4062406105174
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

- Todos los mangos repasados en el torno fuertemente.
- Posición del tornillo prisionero desplazada 0,4 mm para el avellanado cónico en la broca maciza.
- Al apretar se sujeta el Ø de contacto ampliado contra la superficie de contacto.
- La estabilidad superior lograda facilita un avance mayor.
- Precisión de concentricidad elevada gracias a la superficie de contacto rectificadas plana 3 µm.

Aplicación:

Para el asiento de todas las brocas macizas normalizadas según DIN 6595, parte 1.

Idóneo para:

Todas las brocas macizas con mango cilíndrico según DIN 6595, parte 1.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 – 308802. Tornillo de recambio n.º 309907; 309908.

Descripción técnica

Ø exterior D	52 mm
para Ø de mango D ₁	32 mm
Longitud de voladizo medida A	80 mm
Adaptador	BT 40

Norma asiento	ISO 7388-2
Norma asiento	JIS B6339
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Asiento para broca maciza

Accesorios

Perno de apriete Hurco 45° con perforación de 4 mm y ajustejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308801 40
Perno de apriete 45°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308760 40
Perno de apriete Hurco 90° con ajustejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308806 40
Perno de apriete 45°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308765 40
Perno de apriete 90°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308795 40
Llave de apriete para pernos de aprieteISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308830 40
Perno de apriete 60°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308785 40
Llave de apriete para pernos de aprieteDIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308820 40
Perno de apriete 90°junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308790 40
Perno de apriete Hurco 45° con ajustejunta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308802 40