

**Garant**
**Portaherramientas para fresas de enroscar con rosca, BT 40, Rosca M ×  
Longitud útil L1: M12X125**

**Datos de pedido**

Número de pedido	303139 M12X125
GTIN	4062406105754
Clase de artículo	31A

**Descripción**
**Ejecución:**

Todos los mangos repasados en el torno fuertemente.

**Aplicación:**

Para el asiento de fresas con rosca.

**Partes opcionales:**

Tirante (AB) n.º 308760 – 308802.

Estrategia de arranque de virutas: HSC

Longitud de voladizo medida A: 152 mm

Ø de perforación D<sub>1</sub> tolerancia IT6: 12,5 mm

Ø D<sub>2</sub>: 21 mm

Ø exterior D: 36 mm

Longitud útil L<sub>1</sub>: 125 mm

L<sub>2</sub>: 5 mm

**Descripción técnica**

L <sub>2</sub>	5 mm
Longitud útil L <sub>1</sub>	125 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Ø exterior D	36 mm
Longitud de voladizo medida A	152 mm

Rosca M	M12×125
Ø de perforación D <sub>1</sub> tolerancia IT6	12,5 mm
Adaptador	BT 40
Norma asiento	ISO 7388-2
Norma asiento	JIS B6339
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Conos para fresa con rosca

## Accesorios

Perno de apriete Hurco 45° con perforación de 4 mm y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308801 40
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308765 40
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308790 40
Perno de apriete Hurco 90° con perforación y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308805 40
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308785 40
Perno de apriete Hurco 45° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308802 40
Perno de apriete Hurco 60° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308804 40
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308760 40
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308780 40

Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308830 40
Juego de par de apriete para pernos de apriete según DIN 69872 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308810 40
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308795 40
Perno de apriete Hurco 90° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308806 40
Juego de par de apriete para Perno de apriete según ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308812 40
Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308820 40
Perno de apriete Hurco 60° con perforación y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308803 40