

Garant
**Portaherramientas para fresas de enroscar con rosca, BT 40, Rosca M ×
Longitud útil L1: M16X25**

Datos de pedido

Número de pedido	303139 M16X25
GTIN	4062406105761
Clase de artículo	31A

Descripción
Ejecución:

Todos los mangos repasados en el torno fuertemente.

Aplicación:

Para el asiento de fresas con rosca.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 – 308802.

Estrategia de arranque de virutas: HSC

Longitud de voladizo medida A: 52 mm

Ø de perforación D₁ tolerancia IT6: 17 mm

Ø D₂: 29 mm

Ø exterior D: 29 mm

Longitud útil L₁: 25 mm

L₂: 5 mm

Descripción técnica

Longitud útil L ₁	25 mm
Ø D ₂	29 mm
Ø exterior D	29 mm
L ₂	5 mm
Ø de perforación D ₁ tolerancia IT6	17 mm

Rosca M	M16×25
Longitud de voladizo medida A	52 mm
Adaptador	BT 40
Norma asiento	ISO 7388-2
Norma asiento	JIS B6339
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Conos para fresa con rosca

Accesorios

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308790 40
Juego de par de apriete para pernos de apriete según DIN 69872 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308810 40
Perno de apriete Hurco 45° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308802 40
Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308830 40
Juego de par de apriete para Perno de apriete según ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308812 40
Perno de apriete Hurco 90° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308806 40
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308765 40
Perno de apriete Hurco 60° con perforación y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308803 40
	308801 40

Perno de apriete Hurco 45° con perforación de 4 mm y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

Perno de apriete Hurco 90° con perforación y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308805 40

Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308780 40

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308760 40

Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40

308820 40

Perno de apriete Hurco 60° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308804 40

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308795 40

Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40

308785 40