



Fijador de roscas, 250 ml, Denominación del fabricante: 70-14



Datos de pedido

Número de pedido	083314 70-14
GTIN	8029822057087
Clase de artículo	08G

Descripción

Ejecución:

El empleo de fijadores de roscas evita que las uniones atornilladas se aflojen y se suelten involuntariamente. Los adhesivos anaeróbicos de un componente son apropiados para todos los tipos y formas de rosca. Los atornillados se hermetizan. Se evita de forma segura el agarrotamiento.

Aplicación:

Resistencia baja – Separación posible con herramientas normales.

Resistencia media – Separación posible con herramientas normales.

Altamente resistente – La separación sólo es posible con herramientas especiales o calentamiento (>150 °C). Alta resistencia, para uniones roscadas pequeñas hasta M5 o para aseguramiento posterior de uniones atornilladas.

Nota:

Antes de aplicar el fijador de roscas, limpiar las roscas con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392. Manejo rápido y sencillo para frascos de 50 ml con el n.º 083344 tam.50.

Descripción técnica

Quality Dress	70-14
---------------	-------

Para tamaño de rosca M hasta	M5
Identificación de sustancia peligrosa	GHS07: Signo de exclamación
Par inicial de arranque mínimo	10 - 25 Nm
Propiedad	estanco
Propiedad	tixotrópico
Propiedad	evita que se agarrote
Propiedad	efecto capilar elevado
Propiedad	resistente a las vibraciones
Color	verde
Margen de temperatura de aplicación	-55 - 150 °C
intersticio máximo	0,07 mm
adecuado para ámbito de aplicación	Fijador de roscas
adecuado para ámbito de aplicación	uniones atornilladas premontadas
Forma	líquido
adecuado para material	Metal
Capacidad	50 ml
Base química	Metacrilato
Temperatura de almacenamiento	20 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación	12 mes
Punto de inflamación	100 °C
Resistencia funcional según	2 - 3 h
Resistencia manual al cabo de	10 - 20 min
Viscosidad dinámica	10 - 20 mPas
Desmontaje	pesado
Clase de resistencia	altamente resistente
Densidad	1,1 g/cm ³
Atributo del nombre de producto	250 ml
Tipo de producto	Fijador de roscas

Accesorios

Aerosol limpiador y desengrasante Número de producto del fabricante 7063

083392 7063

Aerosol limpiador y desengrasante Número de producto del fabricante 7061

083391 7061

Bomba peristáltica manual con juego de agujas dosificadoras Aptitud para el tamaño de envase 50 ml

083344 50