

PRYOR

Juego de cifras de punzonar, 10 piezas Letra normal 0 – 9, Altura de letra: 3mm



Datos de pedido

Número de pedido	085405 3
GTIN	5022044000186
Clase de artículo	08W

Descripción

Ejecución:

De acero tenaz con grabado de máquina especialmente preciso y limitación de profundidad; exactamente céntrico. Mango calibrado, templado completamente. Cabeza de montaje bonificada para una alta seguridad. Embalado en caja de plástico.

Pistón de precisión de alto rendimiento, niquelado químico, vida útil máxima.

Letra normal; es decir que el símbolo grabado se puede leer directamente en la pieza de trabajo.

Aplicación:

Para marcar materiales con una **resistencia de hasta 1200 N/mm²**.

Pieza de repuesto:

Cifras de punzonar individuales en nº 085411 tamaño de letra / cifra, p. ej. nº 085411 tamaño 3/1. Letras de punzonar individuales en nº 085431 tamaño de letra / carácter, p. ej. nº 085431 tamaño 3/A.

Nota:

A petición, se pueden suministrar otros pistones manuales y de máquina de todo tipo, como punzones con logotipos de empresa, según las especificaciones del cliente.

Descripción técnica

Grosor del mango	6,35
Limitación de profundidad	sí
Longitud total	63,5 mm
Altura de letra	3 mm
Tipo de producto	Punzón de marcar a mano

Accesorios

Cifra de punzonar – individualLetra normal 0 – 9 Altura de fuente (mm) / caracteres 3/3	085411 3/3
Punzón de impacto soporte Tipo GRIP	085475 GRIP
Cifra de punzonar – individualLetra normal 0 – 9 Altura de fuente (mm) / caracteres 3/9	085411 3/9
Cifra de punzonar – individualLetra normal 0 – 9 Altura de fuente (mm) / caracteres 3/0	085411 3/0
Cifra de punzonar – individualLetra normal 0 – 9 Altura de fuente (mm) / caracteres 3/7	085411 3/7
Cifra de punzonar – individualLetra normal 0 – 9 Altura de fuente (mm) / caracteres 3/6	085411 3/6
Cifra de punzonar – individualLetra normal 0 – 9 Altura de fuente (mm) / caracteres 3/5	085411 3/5
Cifra de punzonar – individualLetra normal 0 – 9 Altura de fuente (mm) / caracteres 3/2	085411 3/2
Cifra de punzonar – individualLetra normal 0 – 9 Altura de fuente (mm) / caracteres 3/1	085411 3/1
Cifra de punzonar – individualLetra normal 0 – 9 Altura de fuente (mm) / caracteres 3/4	085411 3/4
Cifra de punzonar – individualLetra normal 0 – 9 Altura de fuente (mm) / caracteres 3/8	085411 3/8