

Garant GRIDLINE

**Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 75 kg, 26×20G,  
Altura frontal de cajón: 150mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 930634 150    |
| GTIN              | 4062406131470 |
| Clase de artículo | 9GK           |

**Descripción****Ejecución:**

**Cajón de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Tirador de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles.

Orificios a intervalos de 25 mm para el posicionamiento de separadores ranurados (a partir de cajones de altura frontal 75 mm).

El **desbloqueo individual de los cajones con una mano** impide que los cajones se abran durante el transporte. Estrictamente necesario para todos los carros de montaje.

Capacidad de carga de 75 kg.

**Idóneo para:**

Carcasa de armario de herramientas 30×24G n.º 930625.

**Suministro:**

Cajón completo con 1 par de rieles de guía cada uno.

**Lacado:**

Cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, partes frontales antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

**Descripción técnica**

|  |        |
|--|--------|
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 75 kg  |
| Peso                                       | 15 kg  |
| Altura frontal                             | 150 mm |
| Altura útil                                | 125 mm |

|   |  |
|---|--|
| Cajones superficie útil en G                | 26x20  |
| Desbloqueo individual de cajones            | Monomanual   |
| Profundidad útil en G                       | 20   |
| Anchura útil en G                           | 26   |
| Intervalo de empleo                         | Carro de montaje   |
| Profundidad útil                            | 500 mm   |
| Anchura útil                                | 650 mm   |
| con cajones desbloqueo individual           | sí   |
| Grosor material                             | 1,2 mm   |
| Extensión cajón (extensión parcial/total)   | 100 %  |
| Selección del color                         | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Cajones, anchura útilxprofundidad útil en G | 26x20G   |
| Tipo de producto                            | Cajón  |

## Accesorios

|  |           |
|--|-----------|
| Desbloqueo individual de los cajones monomanual<br>Anchura útil de cajón en G 26 | 951020 26 |
| Cubierta de PVC para juego de tiradores10 piezas Anchura útil de cajón en G 26   | 951032 26 |
| Juego de tiras de rotulación10 piezas Anchura útil de cajón en G 26              | 951030 26 |
| Tapones finales para tiradores20 piezas Tipo 10                                  | 951025 10 |