


Garant GRIDLINE

**Cajón con desbloqueo individual de cajón monomanual, 200 kg, 46×24G,
Altura frontal de cajón: 200mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 931456 200 |
| GTIN | 4062406132651 |
| Clase de artículo | 9GK |

Descripción**Ejecución:**

Cajón de extensión total 100 % con extracción diferencial. Tirador de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles.

Orificios a intervalos de 50 mm o 2G para el posicionamiento de separadores ranurados (a partir de cajones de altura frontal 75 mm).

El **desbloqueo individual de los cajones con una mano** impide que los cajones se abran durante el transporte. Estrictamente necesario para todos los carros de montaje.

Capacidad de carga de 200 kg.

Idóneo para:

Carcasa de armario de herramientas 50×28G n.º 931435.

Suministro:

Cajón completo con 1 par de rieles de guía cada uno.

Lacado:

Cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, partes frontales antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Solo se pueden utilizar paredes separadoras GridLine en las anchuras 2G, 4G, 6G, 8G, 10G o 12 G.

Descripción técnica

| | |
|--|--------|
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 75 kg |
| Altura útil | 175 mm |
| Peso | 26 kg |

| | |
|---|--|
| Altura frontal | 200 mm |
| Desbloqueo individual de cajones | Monomanual |
| Cajones superficie útil en G | 46×24 |
| Profundidad útil en G | 24 |
| Anchura útil en G | 46 |
| Intervalo de empleo | Carro de montaje |
| Anchura útil | 1150 mm |
| Profundidad útil | 600 mm |
| con cajones desbloqueo individual | sí |
| Grosor material | 1,2 mm |
| Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Cajones, anchura útil×profundidad útil en G | 46×24G |
| Tipo de producto | Cajón |

Accesorios

| | |
|--|-----------|
| Cubierta de PVC para juego de tiradores10 piezas Anchura útil de cajón en G 46 | 951032 46 |
| Desbloqueo individual de los cajones monomanual Anchura útil de cajón en G 46 | 951020 46 |
| Tapones finales para tiradores20 piezas Tipo 10 | 951025 10 |
| Juego de tiras de rotulación10 piezas Anchura útil de cajón en G 46 | 951030 46 |