

Garant GRIDLINE

Carcasa 16G con cajones, 12×20G, Altura / cantidad de cajones: 900/6**Datos de pedido**

Número de pedido	927300 900/6
GTIN	4062406108205
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Carcasa de cajonera en estable construcción de acero. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. **Tiradores de aluminio** con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico.

Colocación:

Altura frontal de cajón mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Descripción técnica

Altura útil para cajones	800 mm
Cajones superficie útil en G	12×20
Peso	69 kg
Cajón profundidad útil en G	20
Profundidad	650 mm

Anchura	400 mm
Cantidad de cajones	6
Anchura útil	350 mm
Altura útil	800 mm
Cajón profundidad útil	500 mm
Cajón anchura útil en G	12
Altura frontal de cajón	75 mm
Altura frontal de cajón	100 mm
Altura frontal de cajón	100 mm
Altura frontal de cajón	125 mm
Altura frontal de cajón	150 mm
Altura frontal de cajón	250 mm
Altura	900 mm
Cajón anchura útil	300 mm
Número puertas	0
Número de estantes extraíbles	0
Grosor material	1 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	12×20G
Tipo de producto	Carcasa de banco de trabajo

Accesorios

Cajón Altura frontal de cajón 250 mm	927500 250
--------------------------------------	------------

Cajón Altura frontal de cajón 125 mm	927500 125
Cajón Altura frontal de cajón 150 mm	927500 150
Cajón Altura frontal de cajón 100 mm	927500 100
Cajón Altura frontal de cajón 75 mm	927500 75
Carcasa 16G, para el equipamiento por el usuario con cajones Altura 900 mm	927412 900
Tapones finales para tiradores 20 piezas Tipo 10	951025 10
Tapa de cerradura para GridLine Tipo KO21	914227 KO21