



## Casquillo reductor SK / MK para lengüetas de expulsión, forma AD, BT 40, MK interior: 2



### Datos de pedido

Número de pedido	303082 2
GTIN	4062406109226
Clase de artículo	32A

### Descripción

#### Ejecución:

Interior y exterior rectificadas.

#### Aplicación:

Para sujeción de herramientas con **mango de cono Morse**.

#### Partes opcionales:

Pernos de apriete (PA) n.º 308760 – 308806.

Precisión de concentricidad:  $\leq 8 \mu\text{m}$

Longitud de voladizo medida A: 50 mm

$\varnothing$  exterior D: 32 mm

### Descripción técnica

$\varnothing$ exterior D	32 mm
Longitud de voladizo medida A	50 mm
Adaptador	BT 40
Norma	DIN 6383
Norma asiento	ISO 7388-2
Norma asiento	JIS B6339

Forma	AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 8 µm
Tipo de producto	Adaptador de asiento

## Accesorios

Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1 (antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308820 40
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308765 40
Juego de par de apriete para Perno de apriete según ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308812 40
Juego de par de apriete para pernos de apriete según DIN 69872 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308810 40
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308795 40
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308780 40
Perno de apriete Hurco 45° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308802 40
Perno de apriete Hurco 60° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308804 40
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308760 40
Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308830 40
Perno de apriete Hurco 60° con perforación y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308803 40
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308785 40

Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308790 40
Perno de apriete Hurco 90° con perforación y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308805 40
Perno de apriete Hurco 45° con perforación y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308801 40
Perno de apriete Hurco 90° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308806 40