



Casquillo reductor SK / MK para rosca de apriete, forma A, BT 40, MK interior: 3



Datos de pedido

Número de pedido	303092 3
GTIN	4062406109301
Clase de artículo	32A

Descripción

Ejecución:

Interior y exterior rectificadas.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con **mango de cono Morse**.

Partes opcionales:

Pernos de apriete (PA) n.º 308760 – 308806.

Precisión de concentricidad: $\leq 8 \mu\text{m}$

Longitud de voladizo medida A: 70 mm

\varnothing exterior D: 40 mm

Descripción técnica

\varnothing exterior D	40 mm
Longitud de voladizo medida A	70 mm
Adaptador	BT 40
Norma	DIN 6383
Norma asiento	JIS B6339
Norma asiento	ISO 7388-2
Forma	A

Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 8 μm
Tipo de producto	Adaptador de asiento

Accesorios

Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308765 40
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308790 40
Juego de par de apriete para Perno de apriete según ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308812 40
Llave de apriete para pernos de apriete ISO 7388 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308830 40
Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308785 40
Perno de apriete Hurco 45° con ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308802 40
Perno de apriete 90° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308795 40
Perno de apriete Hurco 90° con perforación y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308805 40
Perno de apriete 45° junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308760 40
Perno de apriete Hurco 60° con perforación y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308803 40
Perno de apriete Hurco 45° con perforación y ajuste junta tórica Adecuado para cono de gran inclinación 40	308801 40
Juego de par de apriete para pernos de apriete según DIN 69872 adecuado para el tamaño del cono de gran inclinación 40	308810 40
	308820 40

Llave de apriete para pernos de apriete DIN ISO 7388-1
(antigua DIN 69872) adecuado para el tamaño del cono de
gran inclinación 40

Perno de apriete 60° junta tórica Adecuado para cono de
gran inclinación 40

308780 40

Perno de apriete Hurco 90° con ajuste junta tórica
Adecuado para cono de gran inclinación 40

308806 40

Perno de apriete Hurco 60° con ajuste junta tórica
Adecuado para cono de gran inclinación 40

308804 40