

Garant GRIDLINE

**Carcasa 24G con cajones, 20×20G, Altura / cantidad de cajones: 800/6****Datos de pedido**

Número de pedido	927600 800/6
GTIN	4062406110116
Clase de artículo	9GG

**Descripción****Ejecución:**

Carcasa de cajonera en estable construcción de acero. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial y capacidad de carga de 75 kg. **Tiradores de aluminio** con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles. Cierre central por cerradura de pasador cilíndrico.

**Colocación:**

Altura frontal de cajones en mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

**Lacado:**

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajón no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

**Descripción técnica**

Cajones superficie útil en G	20x20
Anchura	600 mm
Cantidad de cajones	6
Peso	77 kg
Altura útil	700 mm

Cajón profundidad útil en G	20
Altura frontal de cajón	150 mm
Altura frontal de cajón	125 mm
Altura frontal de cajón	100 mm
Altura frontal de cajón	75 mm
Altura frontal de cajón	200 mm
Altura frontal de cajón	50 mm
Cajón anchura útil	500 mm
Cajón profundidad útil	500 mm
Cajón anchura útil en G	20
Anchura útil	550 mm
Número puertas	0
Altura útil para cajones	700 mm
Altura	800 mm
Profundidad	650 mm
Número de estantes extraíbles	0
Grosor material	1 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	20×20G
Tipo de producto	Carcasa de banco de trabajo

## Accesorios

Cajón Altura frontal de cajón 125 mm

927800 125

Cajón Altura frontal de cajón 150 mm	927800 150
Cajón Altura frontal de cajón 200 mm	927800 200
Cajón Altura frontal de cajón 100 mm	927800 100
Cajón Altura frontal de cajón 75 mm	927800 75
Cajón Altura frontal de cajón 50 mm	927800 50
Carcasa 24G, para equipamiento por el propio usuario con cajones Altura 800 mm	927720 800
Tapa de cerradura para GridLine Tipo KO21	914227 KO21
Tapones finales para tiradores 20 piezas Tipo 10	951025 10