

**Garant****Columnas soporte, Altura: 481 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	928010 481
GTIN	4062406112233
Clase de artículo	91P

**Descripción****Ejecución:**

De chapa de acero robusta. Superficie de trabajo sin barreras, ya que se coloca sin chapa de nudos. Ranuras de enganche en retícula de 50 mm en el lado delantero, así como manguito con rosca interior en la superficie delantera e interior para alojar otros módulos como pared perforada, estantería de almacenamiento, etc. Columna soporte con orificios laterales para pasar los cables. El suministro se realiza por pares.

**Idóneo para:**

Paredes perforadas 1 × n.º 928070 o n.º 928071

**Lacado:**

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Si se utilizan regletas para equipos multimedia, solicitar también el módulo de energía n.º 928460 tam.CUT/OUT.

No es posible el asiento de consolas de brazo soporte ni de arriostramientos transversales.

**Descripción técnica**

Equipamiento máximo con pared perforada	1 × n.º 928070 o n.º 928071
---	-----------------------------

Altura	481 mm
Peso	3 kg
Anchura	40 mm
Capacidad de carga máxima	50 kg
Profundidad	100 mm
Grosor material	1 mm
Regulación de la altura en el intervalo	50 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Columna soporte

## Accesorios

Módulo de medios para columna de soporte Tipo de módulo DK250/ONOF	928460 DK250/ONOF
Cubeta Multifix Longitud mm / n.º de recipientes 2000/13	928235 2000/13
Multifix adecuado para tipo 1000	928201 1000
Pared perforada con listones de cepillo adecuado para tipo 1000	928111 1000
Módulo de medios para columna de soporte Tipo de módulo DE250/ONOF	928460 DE250/ONOF
Pared perforada de un lado adecuado para tipo 500	928070 500
Regletas para equipos multimedia con 2 tomas de corriente 250 V adecuado para tipo 1000	928442 1000
Ventana adecuado para tipo 1000	928090 1000
Multifix con clip magnético Easyfix adecuado para tipo 1500	928206 1500
Ventana adecuado para tipo 2000	928090 2000
Multifix adecuado para tipo 2000	928201 2000
Regletas para equipos multimedia para equipamiento personalizado adecuado para tipo 1000	928441 1000

Regletas para equipos multimedia con 4 tomas de corriente 250 V adecuado para tipo 1500	928443 1500
Multifix adecuado para tipo 1500	928201 1500
Multifix con clip magnético Easyfix adecuado para tipo 2000	928206 2000
Estante de almacenamiento con arco de acero adecuado para tipo 2000	928145 2000
Multifix con clip magnético Easyfix adecuado para tipo 1000	928206 1000
Estante de almacenamiento de chapa de acero 300 mm de profundidad adecuado para tipo 1500	928131 1500
Cajas de almacenamiento visible Multifix Longitud mm / Tipo 1500/AB1	928230 1500/AB1
Regletas para equipos multimedia con 4 tomas de corriente 250 V adecuado para tipo 2000	928443 2000
Estante de almacenamiento de chapa de acero 200 mm de profundidad adecuado para tipo 1500	928130 1500
Cajas de almacenamiento visible Multifix Longitud mm / Tipo 2000/AA1	928230 2000/AA1
Pared perforada con listones de cepillo adecuado para tipo 2000	928111 2000
Bandeja de almacenamiento c/Iluminacion adecuado para tipo 1000	928140 1000
Módulo de medios para columna de soporte Tipo de módulo DK250V/2	928460 DK250V/2
Cubeta Multifix Longitud mm / n.º de recipientes 1000/9	928235 1000/9
Regletas para equipos multimedia con 4 tomas de corriente 250 V + encendido / apagado adecuado para tipo 1000	928444 1000
Cubeta Multifix Longitud mm / n.º de recipientes 1500/9	928235 1500/9
Módulo de medios para columna de soporte Tipo de módulo FR250V/2	928460 FR250V/2
Brazo articulado multimedia con soporte para notebook Cantidad de articulaciones 2	928275 2
Estante de almacenamiento con arco de acero adecuado para tipo 1500	928145 1500

Módulo de medios para columna de soporte Tipo de módulo CH250/ONOF	928460 CH250/ONOF
Cajas de almacenamiento visible Multifix Longitud mm / Tipo 2000/AB1	928230 2000/AB1
Soporte para planoscon imanes de organización adecuado para tipo 1000	928211 1000
Regletas para equipos multimediacon 2 tomas de corriente 250 V adecuado para tipo 1500	928442 1500
Cubeta Multifix Longitud mm / n.º de recipientes 2000/19	928235 2000/19
Pared perforadade un lado adecuado para tipo 1000	928070 1000
Módulo de medios para columna de soporte Tipo de módulo ON/OFF	928460 ON/OFF
Regletas para equipos multimediacon 4 tomas de corriente 250 V + encendido / apagado adecuado para tipo 2000	928444 2000
Brazo articulado multimedia con alojamiento multifunción Cantidad de articulaciones 1	928270 1
Brazo articulado multimedia con alojamiento multifunción Cantidad de articulaciones 2	928270 2
Cubeta Multifix Longitud mm / n.º de recipientes 1000/6	928235 1000/6
Pared perforadaDe dos lados adecuado para tipo 2000	928071 2000
Regletas para equipos multimediapara equipamiento personalizado adecuado para tipo 1500	928441 1500
Módulo de medios para columna de soporte Tipo de módulo FR250/ONOF	928460 FR250/ONOF
Estante de almacenamiento de chapa de acero200 mm de profundidad adecuado para tipo 2000	928130 2000
Pared perforadade un lado adecuado para tipo 2000	928070 2000
Regletas para equipos multimediacon 2 tomas de corriente 250 V adecuado para tipo 2000	928442 2000
Brazo articulado Cantidad de articulaciones 2	928170 2
Pared perforadaDe dos lados adecuado para tipo 1500	928071 1500
Cajas de almacenamiento visible Multifix Longitud mm / Tipo 1000/AA1	928230 1000/AA1
	928444 1500

Regletas para equipos multimedia con 4 tomas de corriente 250 V + encendido / apagado adecuado para tipo 1500

Estante de almacenamiento de chapa de acero 300 mm de profundidad adecuado para tipo 1000 928131 1000

Regletas para equipos multimedia con 4 tomas de corriente 250 V adecuado para tipo 1000 928443 1000

Pared perforada con listones de cepillo adecuado para tipo 1500 928111 1500

Brazo articulado Cantidad de articulaciones 1 928170 1

Soporte para planos con imanes de organización adecuado para tipo 1500 928211 1500

Cajas de almacenamiento visible Multifix Longitud mm / Tipo 1500/AA1 928230 1500/AA1

Cajas de almacenamiento visible Multifix Longitud mm / Tipo 1000/AB1 928230 1000/AB1

Bandeja de almacenamiento c/Iluminación adecuado para tipo 1500 928140 1500

Soporte para planos con imanes de organización adecuado para tipo 2000 928211 2000

Módulo de medios para columna de soporte Tipo de módulo CUT/OUT 928460 CUT/OUT

Bandeja de almacenamiento c/Iluminación adecuado para tipo 2000 928140 2000

Módulo de medios para columna de soporte Tipo de módulo DE250V/2 928460 DE250V/2

Pared perforada de un lado adecuado para tipo 1500 928070 1500

Regletas para equipos multimedia para equipamiento personalizado adecuado para tipo 2000 928441 2000

Estante de almacenamiento de chapa de acero 300 mm de profundidad adecuado para tipo 2000 928131 2000

Módulo de medios para columna de soporte Tipo de módulo CH250V/2 928460 CH250V/2

Estante de almacenamiento de chapa de acero 200 mm de profundidad adecuado para tipo 1000 928130 1000

Ventana adecuado para tipo 1500 928090 1500

Módulo de medios para columna de soporte Tipo de módulo OUT/ONOFF	928460 OUT/ONOFF
Cubeta Multifix Longitud mm / n.º de recipientes 1500/14	928235 1500/14
Estante de almacenamiento con arco de acero adecuado para tipo 1000	928145 1000
Pared perforada De dos lados adecuado para tipo 1000	928071 1000
Unidad de alumbrado LED lateral Consumo de potencia 15 W	928620 15