

Garant**Tool24 Locker – Sistema maestro DE, Tipo: 300/14****Datos de pedido**

Número de pedido	979300 300/14
GTIN	4062406134747
Clase de artículo	9SA

Descripción**Ejecución:**

Sistema de salida de mercancías con departamentos de diferentes tamaños para asegurar una retirada individual segura y completamente documentada. Los tamaños de departamento permiten el almacenamiento de artículos relativamente grandes y están preparados para la carga de baterías. Una iluminación interior LED de serie facilita tanto el reconocimiento de los departamentos de apertura automática en entornos oscuros como la propia retirada. La regleta LED a lo largo de los departamentos facilita asimismo los procesos de retirada y llenado. Paredes perforadas montados a ambos lados permiten la colocación flexible de un monitor táctil en las variantes maestro. Asimismo, se pueden colocar ganchos y soportes Easyfix, así como todos los demás accesorios para paneles perforados de nuestro catálogo.

El sistema maestro se puede ampliar y combinar con otros armarios esclavos de cualquier variante de hardware Tool24.

Este artículo es compatible con las soluciones de Connected Software de Hoffmann Group. Sistema de salida individual para artículos de tamaño mediano.

Ventaja:**Hoffmann Group Connected**

Con este artículo adquiere un elemento básico para su producción en red digital. El aumento de la productividad es posible con el módulo de software correspondiente.

Aplicación:

Sistema de salida individual automático para el almacenamiento y la gestión de artículos incluso voluminosos, como p. ej. EPI relativamente grandes, herramientas eléctricas y manuales o nuestra maleta organizada de plástico L-BOXX®.

Colocación:

Cantidad de departamentos × altura en mm: 12 × 220; 2 × 300

Suministro:

Sistema maestro DE con pantalla táctil de 22 pulgadas, escáner de códigos de barras, PC incluido paquete de software Basic.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, frontales antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Todos los departamentos están preparados para la realización de una alimentación eléctrica a través de caja de registro. La conexión de dispositivos de carga individuales debe realizarla el cliente. Los datos de peso de las especificaciones técnicas se refieren a armarios del sistema de ampliación, es decir, sin PC ni pantalla.

Son posibles departamentos con ventana, colores y medidas individuales (tamaños de departamentos, anchuras y profundidades de armarios).

Consulte a su asesor técnico.

Descripción técnica

Altura	1965 mm
Anchura	800 mm
Profundidad	500 mm
Peso	200 kg
Capacidad de carga por compartimiento	25 kg
Cantidad de compartimentos	14
Profundidad útil compartimiento	450 mm
Altura útil compartimiento (2)	300 mm
Altura útil compartimiento (1)	220 mm
Anchura útil compartimiento	300 mm
Serie	Tool24 Locker
Serie	Hoffmann Group Connected
Serie	Tool24 Locker
Interfaz	Hoffmann Group Connected
Retícula panel perforado Hoffmann	9×9 mm

Selección del color

RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,
5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tipo de producto

Sistema de salida de mercancías