

**Sierra de sable con batería sin batería, Tipo: GSA1832-0****Datos de pedido**

Número de pedido	078214 GSA1832-0
GTIN	3165140951784
Clase de artículo	03B

**Descripción****Ejecución:**

Ajuste de velocidad de dos niveles para diferentes materiales.

Electronic Motor Protection (EMP) protege el motor contra sobrecargas y asegura una larga vida útil. Aparato con mango Softgrip ergonómico.

**Suministro:**

Sierra de sable a batería sin batería recargable, sin cargador rápido.

**Nota:**

Encontrará baterías de recambio y cargadores en los n.º 073851 – 073859.

Encontrará hojas de sierra de sable a partir del n.º 588600.

**Descripción técnica**

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Tensión de batería	18 V
Quality Dress	GSA 18 V-32
Número de carreras	0 - 2500 min <sup>-1</sup>
Particularidad	SDS
Longitud de carrera	32 mm
Embalaje	Maleta de transporte
Peso	3,5 kg
Vibraciones máximas según EN	10 m/s <sup>2</sup>

Tipo batería	Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas	0
Suministro de energía	a batería
Tipo de producto	Sierra

## Accesorios

Batería de iones de litioProCore Tipo de batería, tensión de la batería C18 V	073856 C18
Juego de hojas de sierra de sable Denominación 922EF	588600 922EF
Juego de hojas de sierra de sable Denominación 922EHM	588600 922EHM
Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la batería B18 V	073851 B18
Juego de hojas de sierra de sable Denominación 1122EF	588600 1122EF
Juego de hojas de sierra de sable Denominación 1122BF	588600 1122BF
Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la batería B18 V	073853 B18
Cargador de batería Tipo GAL18160C	073866 GAL18160C
Juego de inicio bateríaProCore Tipo de batería, tensión de la batería C18 V	073863 C18
Juego de hojas de sierra de sable Denominación 922BF	588600 922BF
Batería de iones de litio Tipo de batería, tensión de la batería B18 V	073854 B18
Cargador de batería Tipo 1880CV	073866 1880CV
Juego de hojas de sierra de sable Denominación 1155CHM	588600 1155CHM
Batería de iones de litioProCore Tipo de batería, tensión de la batería C18 V	073857 C18
Juego de inicio bateríaProCore Tipo de batería, tensión de la batería C18 V	073865 C18
Batería de iones de litioProCore Tipo de batería, tensión de la batería C18 V	073858 C18

Juego de inicio bateríaProCore Tipo de batería, tensión de la batería C18 V

---

073867 C18